

PHILIPS

Lamp 60W A60 E27
x3

Smart LED

Dimbaar wit licht, slimme lamp


Tot 806 lumen

Gemakkelijk te installeren

Bediening met app of stem



8720169210394



Slimme verlichting voor het dagelijkse leven

LED-lampen van Philips bieden een eenvoudige oplossing om de juiste kleur te kiezen voor de door jou gewenste toepassing. Ze zijn ontworpen om prachtig licht te geven, met een uitzonderlijk lange levensduur en directe, aanzienlijke energiebesparingen. Met het pure en elegante ontwerp is deze lamp de perfecte vervanging van je traditionele lampen.

Eenvoudige installatie

- Gemakkelijk en rechtstreeks vanuit de doos te gebruiken

Slimme bediening

- Overal te bedienen via je smartphone.
- Gebruik je stem voor handsfree bediening

Slimme functies

- Slim dimmen via de app, je stem of een dimmer
- Voorgeprogrammeerde welzijnsfuncties
- Automatiseer je verlichting met timers

Lichtinstellingen

- Instelbaar warm- tot koelwit licht en voorgeprogrammeerde instellingen

Kenmerken

Gemakkelijk en rechtstreeks vanuit de doos te gebruiken



WiZ werkt met jouw eigen wifirouter, dus je hebt geen extra toegangspunt nodig. Draai je nieuwe lamp in, download de WiZ app en klaar ben je!

Overall je lampen bedienen



Bedien je WiZ lampen met je smartphone, waar je ook bent. Ben je vergeten je lampen uit te doen toen je van huis ging? Geen probleem. De WiZ app is beschikbaar voor iOS en Android.

Gebruik je stem voor handsfree bediening



Bedien je lampen met je stem, schakel eenvoudig integratie met Google, Alexa in en voeg toe aan je Siri-snelkoppelingen.

Slim dimmen

Dim je lampen tot elk helderheidsniveau dat je wil met behulp van je smartphone, de WiZmote of je stem. Een dure dimmer installeren is niet nodig.

Voorgeprogrammeerde welzijnsfuncties

Met de voorgeprogrammeerde welzijnsfuncties in de WiZ app geniet je de hele dag van licht dat het beste past bij jouw 24-uursritme. WiZ geeft je helder daglicht voor extra energie of een betere concentratie. Zacht warmwit licht helpt je juist ontspannen of beter te slapen.

Automatiseer je verlichting met timers

Automatiseer je lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Gebruik timers om het licht aan te doen voordat je thuiskomt en uit te laten als je het niet nodig hebt.

Instelbaar warm- tot koelwit licht en voorgeprogrammeerde instellingen



Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: A60
- Fitting: E27
- Type glas: Mat
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Ja

Lampafmeting

- Gewicht: 0,195 kg

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 25 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 25.000

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Zonne-energie: Nee
- WarmGlow, dimbaar licht: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): ≥ 90
- Kleurtemperatuur: 2700-6500 K
- Lichtkleurcategorie: Instelbaar wit
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Opstarttijd: < 0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 100

Diversen

- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 70 mA

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8720169210394
- EOC: 872016921039400
- Producttitel: PHI WFB 60W A60 E27 927-65 TW 3CT6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.51
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 60 W
- Energieverbruik: 8 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 8

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 122 mm
- Totale lengte: 122 mm
- Totale breedte: 60 mm

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 25.000
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Nominale vermogen: 8 W

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Lamptechnologie: Led
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: Yes
- Wifi: 802.11b/g/n
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires: 9999
- Communicatieprotocol: Bluetooth, Wifi (2,4 GHz)
- Compatibel met systemen van derden: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169210394
- Nettogewicht: 0,2 kg
- Brutoweight: 0,32 kg
- Hoogte: 15,5 cm
- Lengte: 8,5 cm
- Breedte: 18 cm



Publicatiedatum:
2026-03-31
Versie: 0.342

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.