

PHILIPS

Filament 60W E27

Smart LED

2700-4000

Tot 903 lumen

Eenvoudig te installeren

Bediening met app of stem



8720169241435



Slimme verlichting voor het dagelijkse leven

De ultra-efficiënte, slimme Philips A60 lamp is onze meest energiezuinige, slimme lamp. Deze slimme lamp met A-classificatie verbruikt 40% minder energie dan normale LED-lampen en connected LED-lampen. Door de handige draadloze dimopties en WiFi-verbinding is het bedienen van deze lampen een makkie. Je hoeft geen dure dimmer te installeren. Als je interesse hebt in een overstap naar slimme verlichting is dit een goede plek om te beginnen: eersteklas energie-efficiëntie vanaf het eerste moment, met extra slimme functies die je overal kunt gebruiken.

Eenvoudige installatie

- Gemakkelijk en rechtstreeks vanuit de doos te gebruiken

Slimme bediening

- Overal te bedienen via je smartphone.

Slimme functies

- Voorgeprogrammeerde welzijnsfuncties
- Automatiseer je lampen met timers
- Energieverbruik in de gaten houden

8720169241435

Lichtinstellingen

- Instelbaar warm- tot koelwit licht en voorgeprogrammeerde instellingen

Vormfactor

- Meerdere toepassingen en eenvoudige montage

Kenmerken

Gemakkelijk en rechtstreeks vanuit de doos te gebruiken



WiZ werkt met jouw eigen wifirouter, dus je hebt geen extra toegangspunt nodig. Draai je nieuwe lamp in, download de WiZ app en klaar ben je!

Overal je lampen bedienen




Bedien je WiZ lampen met je smartphone, waar je ook bent. Ben je vergeten je lampen uit te doen toen je van huis ging? Geen probleem. De WiZ app is beschikbaar voor iOS en Android.

Voorgeprogrammeerde welzijnsfuncties




Met de voorgeprogrammeerde welzijnsfuncties in de WiZ app geniet je de hele dag van licht dat het beste past bij jouw 24-uursritme. WiZ geeft je helder daglicht voor extra energie of een betere concentratie. Zacht warmwit licht helpt je juist ontspannen of beter te slapen.

Automatiseer je lampen met timers



Stel je lampen of andere apparaten in zodat ze in- of uitschakelen afhankelijk van je dagelijkse ritme en bespaar energie.

Energieverbruik in de gaten houden



De WiZ app houdt bij hoeveel energie je lampen verbruiken. Bekijk dagelijks of wekelijks het energieverbruik van je lampen en maak een slim, zuinig verlichtingsschema.

Instelbaar warm- tot koelwit licht en voorgeprogrammeerde instellingen



Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.

Meerdere toepassingen en eenvoudige montage



Je kunt de lamp op elk oppervlak plakken dat je maar wil: denk aan vitrinekasten, verlaagde plafonds, boven bureaus of onder kastjes. Zo kun je je inrichting opfleuren met leuke accenten.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: A60
- Fitting: E27
- Type glas: Helder
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Ja

Lampafmeting

- Gewicht: 0,055 kg

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 51 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 50.000

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Zonne-energie: Nee
- WarmGlow, dimbaar licht: Nee

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 300
- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): ≥ 80
- Kleurtemperatuur: 2700–4000 K
- Lichtkleurcategorie: Instelbaar wit
- Nominale lichtstroom: 903 lm
- Opstarttijd: < 0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 210

Diversen

- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 42 mA

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8720169241435
- EOC: 872016924143501
- Producttitel: PHI WFB 60W A60 E27 827-40 TW EELA 1PF

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.48
- Spanning: 220–240 V
- Vermogensequivalent: 60 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): A
- Energieverbruik: 4,3 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 5

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 127 mm
- Totale lengte: 127 mm
- Totale breedte: 60 mm

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 50.000
- Nominale lichtstroom: 903 lm
- Nominaal vermogen: 4.3 W

Technische specificaties

- Frequentie: 50–60
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 1901110
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: Yes
- Wifi: 802.11b/g/n
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires: 9999
- Communicatieprotocol: Bluetooth, Wifi (2,4 GHz)
- Compatibel met systemen van derden: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169241435
- Nettogewicht: 0,06 kg
- Brutoweight: 0,06 kg
- Hoogte: 15,5 cm
- Lengte: 8,5 cm
- Breedte: 8,5 cm



Publicatiedatum:
2026-03-14
Versie: 0.347

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com