

PHILIPS

Spot 50W PAR16
GU10 x3

Led

2700 K

380 lm

15.000 uur



8720169248564



Heldere LED-verlichting met uitstekende lichtkwaliteit

Ultramoderne LED-lamp voor de verlichting van dagelijkse binnenactiviteiten. Je bespaart onmiddellijk energiekosten en hoeft de lamp minder vaak te vervangen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van jouw verlichting.

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en formaat als de standaardgloeilamp

Kies voor een duurzame oplossing

- Bespaart tot wel 90% energie
- Je kunt vertrouwen op wat er op de Philips verpakking staat.

Kenmerken

Dezelfde vorm en grootte als een standaardgloeilamp



Deze energiezuinige standaard-LED-lamp heeft een mooi ontwerp en vertrouwde afmetingen voor tijdloze

verlichting. De perfecte duurzame vervanging voor traditionele standaardgloeilampen.

Bespaart tot wel 90% energie



Profiteer van de energiebesparing van LED zonder in te leveren op lichtkwaliteit. Bespaar meteen tot wel 90% energie door je bestaande gloei- of halogeenlampen te vervangen.

Geen UV of IR

De lichtbundel bevat geen infrarood, wat betekent dat er geen warmte wordt uitgestraald. Ook bevat de lichtbundel geen ultraviolette component, wat betekent dat stof en andere materialen niet verbleken onder dit licht.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Richtbare reflectorlamp
- Fitting: GU10
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 30.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 36 graden
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 380 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 95

Diversen

- EyeComfort: Nee

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8720169248564
- EOC: 872016924856400
- Producttitel: LED 50W GU10 WW E 36D 3CT/8 DISC-B

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.53
- Spanning: AC 220-240 V
- Vermogensequivalent: 50 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): E
- Energieverbruik: 4 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 4

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 58 mm
- Totale lengte: 58 mm
- Totale breedte: 51 mm

Nominale waarden

- Geschatte piekintensiteit: 620 cd

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- EPREL-registratienummer: 1552686

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8720169248564
- Nettogewicht: 0,07 kg
- Brutogewicht: 0,1 kg
- Hoogte: 11,4 cm
- Lengte: 10,5 cm
- Breedte: 5,1 cm



Publicatiedatum:
2026-02-21
Versie: 0.323

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com