

# PHILIPS

LEDtube Mains T5

LED

600 mm

4000 K

G5



8720169249431



## Duurzame LED- werkverlichting met uitstekende lichtkwaliteit

De overstap maken naar Philips LED-buizen is een snelle en gemakkelijke manier om je oude fluorescentiebuizen te vervangen door moderne en efficiënte LED-technologie. Deze Philips LED-buis is perfect voor plaatsen die veel licht nodig hebben.

### Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort
- Zonder geluid

### Kies voor een duurzame oplossing

- Bevat geen kwik
- Een superieure LED-lichtoplossing om verschillende vormfactoren in een plafondarmatuur te vervangen, ongeacht traditionele lichtbron of LED-lichtbron.

# Kenmerken

## Ontworpen voor het comfort van je ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten

met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

## Breed toepassingsgebied van vervanger

### TLED zonder geluid

Philips LEDtubes maken geen overmatig geluid bij gebruik op een fluorescente VSA of door de VSA te omzeilen (MainsFit-toepassing)

### Bevat geen kwik



LED lampen bevatten geen kwik waardoor je geen gevaarlijk afval hebt, en ze besparen veel energie ten opzichte van fluorescentielampen waardoor je dus eenvoudig je huis kunt verduurzamen.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: T5
- Fitting: G5
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Glas

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 35.000

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

### Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 200
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Nominale lichtstroom: 1050 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5
- Kleurcode: 840 | CCT of 4000K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 131

### Diversen

- Keurmerken: Conform RoHS

### Verpakkingsinformatie

- EAN: 8720169249431
- EOC: 872016924943100
- Producttitel: LED T5 600mm 8W G5 CW HE 1CT/4

### Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.9
- Spanning: 220-240 V
- Energie-efficiëntielabel (EEL): E
- Energieverbruik: 8
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 8

### Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 563 mm
- Totale lengte: 563 mm
- Totale breedte: 19 mm

### Service

- Garantie: 2 jaar

### Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 1476406
- Compatibiliteit met VSA: Netspanning

### De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

### Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169249431
- Nettogewicht: 0,07 kg
- Brutoweight: 0,11 kg
- Hoogte: 56,3 cm
- Lengte: 2,9 cm
- Breedte: 2,9 cm



Publicatiedatum:  
2026-05-13  
Versie: 0.344

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.