

PHILIPS

Lamp

Led

10 W-75 W

E27

Koelwit



8720169253131



Ultramoderne LED-lamp voor in huis

Ultramoderne LED-lamp voor de verlichting van dagelijkse binnenactiviteiten. Je bespaart onmiddellijk energiekosten en hoeft de lamp minder vaak te vervangen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van jouw verlichting.

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en formaat als de standaardgloeilamp

Kies voor een duurzame oplossing

- Je kunt vertrouwen op wat er op de Philips verpakking staat.
- Bevat geen kwik

Kenmerken

Dezelfde vorm en grootte als een standaardgloeilamp



Deze energiezuinige standaard-LED-lamp heeft een mooi ontwerp en vertrouwde afmetingen voor tijdloze verlichting. De perfecte duurzame

vervanging voor traditionele standaardgloeilampen.

Geen UV of IR

De lichtbundel bevat geen infrarood, wat betekent dat er geen warmte wordt uitgestraald. Ook bevat de lichtbundel geen ultraviolette component, wat betekent dat stof en andere materialen niet verbleken onder dit licht.

Bevat geen kwik



LED lampen bevatten geen kwik waardoor je geen gevaarlijk afval hebt, en ze besparen veel energie ten opzichte van fluorescentielampen waardoor je dus eenvoudig je huis kunt verduurzamen.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Dimbaar: Nee
- Lampafwerking: Mat
- Lampmateriaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 180 graden
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Nominale lichtstroom: 1055 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 840 | CCT of 4000K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 105 lm/W

Diversen

- EyeComfort: Nee

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8720169253131
- EOC: 872016925313100
- Producttitel: LED 75W A60 E27 CW FR ND 1PF/6 DISC

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.54
- Spanning: AC 220-240 V
- Vermogensequivalent: 75 W
- Energieverbruik: 10 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 10

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 108 mm
- Totale lengte: 108 mm
- Totale breedte: 60 mm

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8720169253131
- Nettogewicht: 0,03 kg
- Brutogewicht: 0,04 kg
- Hoogte: 13,8 cm
- Lengte: 6,2 cm
- Breedte: 6,2 cm



Publicatiedatum:
2025-12-27
Versie: 0.370

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com