

# PHILIPS

Amigo plafondverlichting met ventilator 60+25 W

Plafondlampen met ventilator

3000/4400/6500 K

Wit

Dimbaar; afstandsbediening



8720169260627



## Creëer moeiteloos de gewenste sfeer met één druk op de knop

Combineer instelbaar licht met een aangenaam briesje met de Philips LED plafondlamp met ventilator, inclusief afstandsbediening.

### Gemakkelijk te ervaren

- Het hele jaar door te gebruiken
- Geniet van een heerlijk briesje

# Kenmerken

## Het hele jaar door te gebruiken

Met uitvoeringsmodi voor zowel de zomer als de winter heb je altijd de beste instellingen om de lucht in je ruimte het hele jaar door te circuleren.

## Geniet van een heerlijk briesje

Ga met de functie Natural Breeze voor een eilandbriesje in elke ruimte van je huis. Met deze functie zijn de snelheidsinstellingen van de ventilator dynamisch.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

## Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

## Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 15.000
- Nominale levensduur: 15.000

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Ja

## Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700-4000-6500 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 108

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Woonkamer, Kantoor
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen met ventilator
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Dimbaar, Afstandsbediening

## Andere eigenschappen

- Lampstroom: 380 mA

## Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.9

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 2,1 kg
- Totale hoogte: 142 mm
- Totale lengte: 577 mm
- Totale breedte: 577 mm

## Service

- Garantie: 5 jaar

## Technische specificaties

- Diameter: 577 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 6500
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Instelbaar wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Ja
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

## De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

#### Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten:  
No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode:  
Not applicable
- Compatibele besturingssystemen:  
Niet van toepassing
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

#### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169260627
- Nettogewicht: 2,1 kg
- Brutogewicht: 3,4 kg
- Hoogte: 62 cm
- Lengte: 17 cm
- Breedte: 61,5 cm



Publicatiedatum:  
2026-07-01  
Versie: 0.252

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.