

# PHILIPS

Kylis wandlamp 25W  
GU10 zonder lamp

Armaturen voor  
buitenverlichting

Geen lamp

Zwart

Waterbestendig



8720169266575



## Geniet van een prachtig verlichte tuin

Deze buitenlamp is ontworpen op basis van de laatste trends en levensstijlen om de sfeer te creëren die je altijd al hebt gewild.

### **Gebruiksgemak**

- Exclusief lamp

### **Geef uw tuin een vleugje design**

- Kies voor buitenwandlampen

### **Speciaal ontworpen voor buitenshuis**

- IP44 - weerbestendig

### **Speciale kenmerken**

- Lichteffect in twee richtingen

# Kenmerken

## Exclusief lamp

Deze armatuur wordt geleverd zonder lamp, waardoor je de lichtopbrengst kunt kiezen die het beste bij de kamer en je persoonlijke smaak past.

Wanneer je voor een Philips LED-lamp kiest, krijg je een hoogwaardige en duurzame lichtopbrengst.

## Kies voor buitenwandlampen

Verfraai uw buitenruimte met deze wandlamp, die ideaal is om dicht bij uw voordeur of op uw terrasmuren te plaatsen.

## IP44 - weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. De IP44-

classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

## Lichteffect in twee richtingen

Deze Philips buitenlamp creëert de perfecte sfeer in je tuin of op je terras met lichteffect in twee richtingen.

# Specificaties

## Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Metaal

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
- Bewegingssensor: Nee
- Zonne-energie: Nee
- Warmwit licht: Nee
- Middenstuk: Nee

## Tuin

- Tuin: Tuin en terras

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Patio
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Waterbestendig

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,65 kg
- Totale hoogte: 160 mm
- Totale lengte: 90 mm
- Totale breedte: 78 mm

## Service

- Garantie: 2 jaar

## Technische specificaties

- Lamptechnologie: Led
- Netspanning: 220-240 V
- Dimbare lamp: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: niet van toepassing
- Fittinghouder/lampfitting: GU10
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 25
- IP-classificatie: IP44 | Ommantelde kabel en spatwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard
- Lichtbron vervangbaar: Ja
- Aantal lichtbronnen: 2

### De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

### Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169266575
- Nettogewicht: 0,65 kg
- Brutoweight: 0,71 kg
- Hoogte: 17 cm
- Lengte: 8,5 cm
- Breedte: 10 cm



Publicatiedatum:  
2026-05-13  
Versie: 0.299

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)