

PHILIPS

Fresco inbouwspots,
4,6 W GU10

Armaturen voor
buitenverlichting

2700 K

Zwart

Waterbestendig



8720169266858



LED-lamp van hoge kwaliteit die je eenvoudig in elke richting kunt laten schijnen

Met het prachtige LED-licht van de Philips Fresco inbouwspot laat je jouw tuinelementen prachtig uitkomen en worden donkere hoekjes goed verlicht. Deze lamp van duurzaam roestvrij staal heeft een verstelbare kop, dus jij bepaalt waar het licht valt.

Gebruiksgemak

- Draaibare spot

Geavanceerde LED-lamp

- LED-lamp van topkwaliteit

Eersteklas kwaliteit

- Duurzaam materiaal van hoge kwaliteit

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- IP23 - weerbestendig

Kenmerken

Draaibare spot



Laat het licht schijnen waar u wilt door de spot te draaien of te kantelen.

LED-lamp van topkwaliteit

De LED-lamp die bij deze Philips lamp wordt geleverd, is een unieke door Philips ontwikkelde oplossing. De lamp kan onmiddellijk worden ingeschakeld, biedt een optimale lichtopbrengst en brengt levendige kleuren in uw huis.

Duurzaam materiaal van hoge kwaliteit

Deze spot is gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen met een superieure afwerking. Het stevige, duurzame resultaat gaat vele jaren mee is een aanwinst voor uw huis.

IP23 - weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. De IP23-classificatie betekent dat de lamp is ontworpen om bestand te zijn tegen spatwater en ideaal is voor het verlichten van een veranda of portaal.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Metaal

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Volledig weerbestendig: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee

Tuin

- Tuin: Tuin en terras

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Patio
- Stijl: Contemporary
- Type: Inbouwlampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Waterbestendig

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,16 kg
- Inbouwafstand: 110 mm
- Totale hoogte: 110 mm
- Totale lengte: 100 mm
- Totale breedte: 100 mm
- Inbouwopening inbouwplafondlamp: 8.0 cm x 8.0 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 355
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Netspanning: 220-240 V
- Dimbare lamp: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: G
- Fittinghouder/lampfitting: GU10
- Wattage meegeleverde lamp: 4.6
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Lichtbron vervangbaar: Ja
- Aantal lichtbronnen: 1

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169266858
- Nettogewicht: 0,16 kg
- Brutoweight: 0,28 kg
- Hoogte: 10 cm
- Lengte: 9 cm
- Breedte: 10 cm



Publicatiedatum:
2026-05-13
Versie: 0.375

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.