

# PHILIPS

Verlengsnoer van 2  
m

Armaturen voor  
buitenverlichting

GardenLink

Zwart

Laagspanning; waterbestendig



8720169269316



## Tuinverlichting die je snel kunt aansluiten en verbinden

De Philips GardenLink productreeks op laagspanning biedt een serie buitenarmaturen die je eenvoudig en veilig zelf kunt installeren. Je kunt meerdere lampen aansluiten op één voedingsunit en de stekker daarvan in een standaard stopcontact stoppen. Voeg vervolgens gemakkelijk extra lampen toe of verplaats ze zoals je wilt. De bedrading is gemakkelijk geregeld en doordat de producten op laagspanning zijn is er geen gevaar op verwondingen bij jezelf, je kinderen of je huisdieren.

### Gebruiksgemak

- Compatibel met alle GardenLink armaturen en accessoires
- Eenvoudig te installeren met Twist & Lock-connectors

### Veilig in gebruik

- Extra veiligheid met een laagspanning van 24 V

### Eersteklas kwaliteit

- Hoogwaardige onderdelen

# Kenmerken

## Compatibel met alle GardenLink armaturen en accessoires

Elke GardenLink armatuur heeft dezelfde Twist & Lock-connector voor een eenvoudige installatie en verbinding. Je kunt de armaturen en accessoires verplaatsen als je dat wilt, zodat je voor elke gelegenheid de juiste verlichting kunt creëren in je tuin.

## Eenvoudig te installeren met Twist & Lock-connectors

Ontzettend eenvoudig te installeren en te verbinden met de Twist & Lock-connectors. Steek de stekker in het stopcontact en geniet!

## Extra veiligheid met een laagspanning van 24 V

Lampen met een laagspanning (24 V) kun je zelf eenvoudig installeren zonder risico op elektrische schokken. Je hebt geen professionele elektriciens nodig.

## Hoogwaardige onderdelen

Dit Philips GardenLink verlengsnoer is gemaakt van hoogwaardige materialen. Dit zorgt voor een solide en duurzaam product dat bestand is tegen corrosie en vlekken in alle weersomstandigheden

# Specificaties

## Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: PVC

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Nee
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
- Bewegingssensor: Nee
- Zonne-energie: Nee
- Middenstuk: Nee

## Tuin

- Tuin: Tuin en terras

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Patio
- Stijl: Contemporary
- Type: Accessoires
- Extra functies: Laagspanning, Waterbestendig

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,08 kg
- Totale hoogte: 20 mm
- Totale lengte: 2.000 mm
- Totale breedte: 20 mm

## Service

- Garantie: 2 jaar

## Technische specificaties

- Lamptechnologie: Niet van toepassing
- Dimbare lamp: Nee
- IP-classificatie: IP67 | Stofdicht en bestand tegen tijdelijk onderdompelen
- Beschermingsklasse: n.v.t.

## De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

#### Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten:  
No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode:  
Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van  
toepassing

#### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169269316
- Nettogewicht: 0,08 kg
- Brutogewicht: 0,1 kg
- Hoogte: 13,7 cm
- Lengte: 5,2 cm
- Breedte: 5,2 cm



Publicatiedatum:  
2026-04-15  
Versie: 0.321

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.