

# PHILIPS

Plafondverlichting,  
12 W

Plafondlampen

2700 K

Wit



8720169295988



## Handsfree verlichting voor veiligheid en gemak

Deze Philips LED-plafondlamp kan eenvoudig in of uit worden geschakeld via een bewegingssensor. Dankzij het grote detectiebereik, hoge lichtopbrengst en 'instant-on' LED-technologie weet je dat je woning altijd goed is verlicht voor extra veiligheid en goed zicht. Comfortabel licht, dat prettig is voor de ogen.

### Gemakkelijk te ervaren

- Met de ingebouwde automatische bewegingssensor schakelt deze armatuur automatisch aan als er mensen langslopen.

### Eersteklas kwaliteit

- EyeComfort - licht dat prettig voor de ogen is

### Prestaties

- Lange levensduur tot wel 15.000 uur

# Kenmerken

## Geïntegreerde bewegingssensor Eyecomfort

Licht van slechte kwaliteit kan zorgen voor vermoeide ogen. We spenderen allemaal veel tijd binnen door, daarom is het belangrijker dan ooit dat uw huis goed verlicht is. Onze producten voldoen aan de strengste testcriteria

voor onder andere flikkering, stroboscoopeffecten, verblinding, kleurweergave en dimeffecten, zodat ze voldoen aan de EyeComfort-eisen. Philips LED-lampen geven niet alleen comfortabel licht, maar blijven dat ook doen gedurende hun hele levensduur. Ze geven meer dan tien jaar

consistente lichtkwaliteit, uitvoer en kleur. Stap over naar licht dat prettig voor de ogen is. Uw ogen zullen u dankbaar zijn.

**Lange levensduur tot wel 15.000 uur**  
Dankzij Philips LED-technologie gaat uw product tot wel 15.000 uur mee.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

## Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal, Kunststof

## Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Aantal schakelcycli: 15.000
- Nominale levensduur: 15.000

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

## Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 112,5

## Diversen

- Type: Plafondlampen
- EyeComfort: Ja

## Andere eigenschappen

- Lampstroom: 104 mA

## Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,29 kg
- Totale hoogte: 63 mm

## Service

- Garantie: 2 jaar

## Technische specificaties

- Diameter: 245 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1350
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard

## De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

## Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

**Afmetingen en gewicht verpakking**

- EAN/UPC - product: 8720169295988
- Hoogte: 28 cm
- Nettogewicht: 0,29 kg
- Lengte: 7,2 cm
- Bruto gewicht: 0,48 kg
- Breedte: 28 cm



Publicatiedatum:  
2026-05-22  
Versie: 0.118

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.