

PHILIPS

Rover-wandlamp

Wandlampen

2700 K

Zwart

ClickFix; Waterbestendig



8720169300255



Stijlvolle LED- spiegellamp om je badkamer mooi mee te verlichten

Philips heeft spiegellampen voor elke badkamer. Onze spiegellampen zijn ontworpen voor gebruik in vochtige omstandigheden en voorzien van bescherming tegen spatwater. Zachte warmwitte LED-verlichting die prettig is voor de ogen. Te installeren in vier eenvoudige stappen met het gepatenteerde Philips ClickFix-installatiesysteem. Gemaakt van robuuste materialen, speciaal geselecteerd voor een lange levensduur en een mooi uiterlijk.

Eenvoudige installatie

- Eenvoudige montage dankzij ClickFix

Geniet ook binnen van stijlvol licht

- perfect te combineren met andere badkamerverlichting van Philips

Duurzame lichtoplossingen

- Lange levensduur tot wel 25.000 uur

8720169300255

Voel u goed in uw badkamer dankzij hoogwaardige verlichting

- In de badkamer is voldoende licht van het grootste belang

Hoogwaardig licht

- EyeComfort - licht dat prettig voor je ogen is

Veiligheid

- Vochtbestendig

Prestaties

- Constant hoge kwaliteit, ook na jaren van gebruik

Kenmerken

Eenvoudige montage dankzij ClickFix

Te installeren in vier eenvoudige stappen met het gepatenteerde Philips ClickFix-installatiesysteem. Installeer je spot eenvoudig en helemaal zelf. Monteer de beugel aan het plafond, sluit de draden aan en klik en bevestig de lamp in één keer.

Uitgebreid assortiment badkamerverlichting

Philips heeft spiegelampen en plafondspots voor elke badkamer

Lange levensduur tot wel 25.000 uur



Betrouwbare LED-lampen van hoge kwaliteit gaan tot wel 25.000 uur mee. Daarom hoeft je je jarenlang geen zorgen te maken over het onderhoud en kun je tegelijkertijd elke avond genieten van perfecte sfeerverlichting in je woning.

Voldoende licht is van het grootste belang

Voldoende licht bij de spiegel is van het grootste belang voor een goede verzorging, daarom is elke lamp voorzien van een hoogwaardige lichtbron. In deze serie badkamerverlichting zorgt de nieuwste energiebesparende technologie voor kwaliteitsverlichting die ruim voldoende licht geeft zonder te fel te worden.

EyeComfort - licht dat prettig voor je ogen is



Licht van slechte kwaliteit kan zorgen voor vermoeide ogen. We spenderen allemaal veel tijd binnen door, daarom is het belangrijker dan ooit dat uw huis goed verlicht is. Onze producten voldoen aan de strengste testcriteria voor onder andere flikkering, stroboscoopeffecten, verblinding, kleurweergave en dimeffecten, zodat ze voldoen aan de EyeComfort-eisen. Deze Philips LED-verlichting geeft niet alleen comfortabel licht, maar blijft dat ook doen gedurende de hele levensduur. Ze geven meer dan tien jaar consistente lichtkwaliteit, uitvoer en kleur.

Vochtbestendig

Dit product is vochtbestendig. Dat betekent dat je het veilig kunt gebruiken in de badkamer, de keuken, op het balkon of in andere vochtige ruimten.

Duurzaam en betrouwbaar

Gemaakt van robuuste materialen, speciaal geselecteerd om lang mee te gaan en er mooi uit te zien. Gebouwd om lang plezier van te hebben. Na installatie hoeft je er gedurende de volledige levensduur niet meer naar om te kijken. Geen gedoe met vervangen van onderdelen. De hoogwaardige materialen zijn blootgesteld aan 'UV-baking', hoge temperaturen en andere duurzaamheidstesten om de duurzaamheid te kunnen waarborgen

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Metaal, Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 25.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- click!FIX-bevestiging: Ja
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 146

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Badkamer, Gang
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: ClickFix, Waterbestendig

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 37 mA

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Energieverbruik: 5

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,508 kg
- Totale hoogte: 50 mm
- Totale lengte: 440 mm
- Totale breedte: 50 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 730
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: D
- IP-classificatie: IP44 | Ommantelde kabel en spatwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Aantal lichtbronnen: 1

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169300255
- Nettogewicht: 0,47 kg
- Bruto gewicht: 0,54 kg
- Hoogte: 45,6 cm
- Lengte: 6,6 cm
- Breedte: 6,6 cm



Publicatiedatum:
2026-03-21
Versie: 0.303

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.