

PHILIPS

Lamp 60 W A60 E27

Smart LED

Instelbaar wit licht, slimme lamp

Tot 806 lumen

Eenvoudig te installeren

Bediening met app of stem



8720169302990



Slimme verlichting voor het dagelijkse leven

Philips LED-lampen geven mooi warmwit licht, gaan bijzonder lang mee en besparen onmiddellijk veel energie. Met een puur en elegant ontwerp is deze lamp de perfecte vervanging voor je oude traditionele lampen.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: A60
- Fitting: E27
- Type glas: Mat
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Ja

Lampafmeting

- Gewicht: 0,05 kg

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 25 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 25.000

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Kies uw kleur: Ja
- Volledig weerbestendig: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Zonne-energie: Nee
- WarmGlow, dimbaar licht: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): ≥ 80
- Kleurtemperatuur: 2700/6500
- Lichtkleurcategorie: Instelbaar wit
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Opstarttijd: < 0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 95

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Eetkamer, Woonkamer, Kinderkamer
- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 65 mA

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8720169302990
- EOC: 872016930299000
- Producttitel: PHI WFB 60W A60 E27 827-65 TW 1PF/6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: AC 220-240 V
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F
- Energieverbruik: 8 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 11

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 111 mm
- Totale lengte: 111 mm
- Totale breedte: 60 mm

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 25.000
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Nominaal vermogen: 8 W

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Diameter: 60 mm
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Instelbaar wit licht
- IP-classificatie: IP20
- EPREL-registratienummer: 1877820
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere

De lamp

- Diameter: 60 mm
- Software geschikt voor upgrades: Ja

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: Yes
- Wifi: 802.11b/g/n
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires: 9999
- Communicatieprotocol: Bluetooth, Wifi (2,4 GHz)
- Compatibel met systemen van derden: Alexa, Google Home, Homey,

- IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Matter-functionaliteit: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169302990
- Nettogewicht: 0,05 kg
- Brutogewicht: 0,09 kg
- Hoogte: 16 cm
- Lengte: 7 cm
- Breedte: 7 cm



Publicatiedatum:
2026-05-13
Versie: 0.134

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.