

# PHILIPS

Pomeron  
inbouwverlichting

Inbouwlampen

2700 K

Zwart

SceneSwitch



8720169304192



## Eén armatuur. Uw schakelaar. Drie lichtinstellingen.

Verander de sfeer in je ruimte zodat die past bij wat je aan het doen bent. Met een Philips SceneSwitch LED-downlight kun je eenvoudig het lichtniveau aanpassen, van helder licht naar natuurlijk licht of een sfeervolle, warme gloed. Comfortabel licht dat aangenaam is voor je ogen. Geen dimmer of extra installatie nodig. Je hebt alleen je huidige schakelaar nodig.

### Duurzame lichtoplossingen

- LED-lamp van topkwaliteit

### Lichteffect

- Heldere en gerichte straal

### Bediening

- Dimmen in 3 stappen

### Prestaties

- Lange levensduur tot wel 15.000 uur

# Kenmerken

## LED-lamp van topkwaliteit



De LED-technologie die in deze Philips-lamp is geïntegreerd, is een

unieke door Philips ontwikkelde oplossing. De lamp kan onmiddellijk worden ingeschakeld, biedt een optimale lichtopbrengst en brengt levendige kleuren in uw huis.

### Heldere en gerichte straal

Richt het licht op voorwerpen, bijvoorbeeld een eettafel of een andere aspect van het interieur om de aandacht te vestigen op specifieke stijlen.

### Dimmen in 3 stappen

Kies tussen drie helderheidsniveaus, afhankelijk van uw stemming en activiteit.

### Lange levensduur tot wel 15.000 uur

Dankzij Philips LED-technologie gaat uw product tot wel 15.000 uur mee.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Ja

## Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Metaal, Kunststof

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 7.500
- Nominale levensduur: 15.000

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

## Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 30
- Kleurconsistentie: 5 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 54

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Garage, Woonkamer, Kantoor, Gang
- Stijl: Modern
- Type: Inbouwlampen
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: SceneSwitch

## Andere eigenschappen

- Lampstroom: 60 mA

## Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Energieverbruik: 7

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,114 kg
- Inbouwafstand: 60 mm
- Totale hoogte: 60 mm
- Inbouwopening inbouwplafondlamp: 7.0 cm x 7.0 cm

## Service

- Garantie: 2 jaar

### Technische specificaties

- Diameter: 90 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 420
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Aantal lichtbronnen: 1

### De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

### Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169304192
- Nettogewicht: 0,34 kg
- Brutoweight: 0,42 kg
- Hoogte: 8,7 cm
- Lengte: 9,5 cm
- Breedte: 27,9 cm



Publicatiedatum:  
2026-04-15  
Versie: 0.196

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.