

PHILIPS

Lamp 100 W A60
E27

Led

6500 K

1521 lm

15.000 uur



8720169326156



Heldere LED-verlichting met uitstekende lichtkwaliteit

Philips LED-lampen bieden koelwit licht, gaan bijzonder lang mee en besparen onmiddellijk veel energie. Met een puur en elegant ontwerp is deze lamp de perfecte vervanging voor je matte traditionele lampen.

Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en formaat als de standaardgloeilamp

Kies voor een duurzame oplossing

- Lampen met lange levensduur – gaan tot 15 jaar mee

Kenmerken

Ontworpen voor het comfort van je ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Dezelfde vorm en grootte als een standaardgloeilamp



Deze energiezuinige standaard-LED-lamp heeft een mooi ontwerp en vertrouwde afmetingen voor tijdloze verlichting. De perfecte duurzame vervanging voor traditionele standaardgloeilampen.

Gemiddelde levensduur 15.000 uur



Met een levensduur van 15.000 uur hebt u minder gedoe, omdat de lampen minder vaak hoeven te worden vervangen, en geniet u meer dan 15 jaar van een ideale verlichtingsoplossing.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 150
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 6500 K
- Nominale lichtstroom: 1521 lm
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 117

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8720169326156
- EOC: 872016932615600
- Producttitel: LED 100W A60 E27 CDL FR ND 1SRT4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.6
- Spanning: AC 220-240 V
- Vermogensequivalent: 100
- Energieverbruik: 13
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 13

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 120 mm
- Totale lengte: 120 mm
- Totale breedte: 60 mm

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Lamptechnologie: Led
- kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen: No

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8720169326156
- Nettogewicht: 0,03 kg
- Brutoweight: 0,05 kg
- Hoogte: 15,6 cm
- Lengte: 6,6 cm
- Breedte: 6,4 cm



Publicatiedatum:
2026-03-21
Versie: 0.204

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com