

PHILIPS


Lysin wandlampen
3,2 W

UltraEfficient Solar

4000 K

Zwart

Schemersensor; sensor; zonne-
energie; solar; waterbestendig



8720169361881



Met vervangbare lamp en batterijen, dus extra duurzaam

De Philips Lysin is een betrouwbare, duurzame lamp op zonne-energie die minder energie verbruikt en extra lang meegaat dankzij de vervangbare lamp en batterijen. Met de beschermende PowerShield-coating blijven je buitenlampen extra lang mooi.

Duurzame lichtoplossingen

- Ultra Efficient Solar

Geef uw tuin een vleugje design

- Stijlvolle en moderne ontwerpen voor je tuin

Eersteklas kwaliteit

- Duurzaam design met PowerShield-coating

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- IP44 - weerbestendig

Speciale kenmerken


- Bewegingssensor en dusk-to-dawn-sensor geïntegreerd

Hoogwaardig licht

- Koelwit licht 4000K

Kenmerken

Ultra Efficient Solar




Door het Philips Ultra Efficient Solar systeem bieden deze lampen tot 35 uur lang licht met een volledig opgeladen batterij. Geniet elke avond van helder licht, zelfs bij slechte en bewolkte weersomstandigheden.

Stijlvolle en moderne ontwerpen voor je tuin

De moderne ontwerpen van Philips zijn stijlvol maar ingetogen en geven je tuin of balkon een prachtige, minimalistische uitstraling, zowel 's avonds als overdag. De keuze is enorm, dus er is altijd wel een lamp die bij jouw smaak en buitenruimte past.

Duurzaam design



Beschermd door PowerShield Om je buitenlampen in topconditie te houden, gebruiken we een hoogwaardige poedercoating van Interpon, een merk van AkzoNobel. Deze coating is sterker dan traditionele verproducten en beschermt tegen verbleken, krassen, deuken en roest. Zo blijven je lampen mooi en gaan ze langer mee.

IP44 - weerbestendig




Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. De IP44-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

Bewegingssensor en dusk-to-dawn-sensor geïntegreerd



Door de ingebouwde bewegingssensor worden deze lampen automatisch ingeschakeld wanneer je in het donker thuiskomt of wanneer er bezoekers arriveren. De unieke dusk-to-dawn-functie laat de lampen automatisch inschakelen wanneer het buiten donker wordt, perfect voor lange zomeravonden of om je gevoel van veiligheid te vergroten.

Koelwit licht 4000K



Wist je dat verschillende tinten wit licht worden bepaald door verschillende kleurtemperaturen, die worden gemeten in Kelvin (K)? Lagere kleurtemperaturen geven een warm en gezellig wit licht, terwijl de hogere kleurtemperaturen een koel en energiek licht produceren. Deze armatuur geeft koel wit licht op 4000 K.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Metaal, Kunststof

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Ja
- Zonne-energie: Ja
- Middenstuk: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 4000 K

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Patio
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- LED-innovaties: UltraEfficient
- Extra functies: Zonsondergang tot zonsopkomst, Sensor, Zonne-energie, Waterbestendig

Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 3,2

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 1,5606 kg
- Totale hoogte: 280 mm
- Totale lengte: 190 mm
- Totale breedte: 200 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 500/25
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Koelwit licht
- Netspanning: DC 4
- Dimbare lamp: Nee
- IP-classificatie: IP44 | Ommantelde kabel en spatwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse III - extra lage veiligheidsspanning
- Lichtbron vervangbaar: Ja
- Aantal lichtbronnen: 1

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169361881
- Nettogewicht: 1,53 kg
- Brutoweight: 2 kg
- Hoogte: 33,5 cm
- Lengte: 23,5 cm
- Breedte: 23,5 cm



Publicatiedatum:
2026-04-15
Versie: 0.242

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.