

# PHILIPS

Filament bulb ST64  
27K


UltraEfficient Solar

2700 K

Glas

Zonne-energie

8720169361980



## Met vervangbare lamp en batterijen, dus extra duurzaam

Deze Philips solar-lamp is speciaal ontworpen voor UltraEfficient buitenarmaturen.

### **Duurzame lichtoplossingen**

- Lange levensduur tot wel 15.000 uur

### **Hoogwaardig licht**

- Warmwit licht 2700 K

# Kenmerken


## Lange levensduur tot wel 15.000 uur



Betrouwbare LED-lampen van hoge kwaliteit gaan tot wel 15.000 uur mee. Daarom hoeft je je jarenlang geen

zorgen te maken over het onderhoud en kun je tegelijkertijd elke avond genieten van de perfecte tuinverlichting.

## Warmwit licht 2700 K



Wist je dat verschillende tinten wit licht worden bepaald door verschillende kleurtemperaturen, die worden gemeten in Kelvin (K)? Lagere kleurtemperaturen geven een warm en gezellig wit licht, terwijl de hogere kleurtemperaturen een koel en energiek licht produceren. Deze armatuur geeft warm, ontspannen licht op 2700 K.

# Specificaties

## Design en afwerking

- Kleur: Transparant
- Materiaal: Glas

## Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 15.000

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Nee
- Volledig weerbestendig: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Nee
- Zonne-energie: Nee
- Middenstuk: Nee

## Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Patio
- Stijl: Contemporary
- Type: Accessoires
- LED-innovaties: UltraEfficient
- Extra functies: Zonne-energie

## Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 2,5

### Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,04 kg
- Totale hoogte: 130 mm
- Totale lengte: 60 mm
- Totale breedte: 60 mm

### Service

- Garantie: 2 jaar

### Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 500
- Lamptechnologie: Niet van toepassing
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Netspanning: DC 27
- Dimbare lamp: Nee
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse III - extra lage veiligheidsspanning
- Aantal lichtbronnen: 1

### De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

### Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169361980
- Nettogewicht: 0,04 kg
- Brutoweight: 0,1 kg
- Hoogte: 15,5 cm
- Lengte: 8,5 cm
- Breedte: 8,5 cm



Publicatiedatum:  
2026-05-13  
Versie: 0.263

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.