

PHILIPS

Tylus
wandlampen 6 W

UltraEfficient Solar

5000K

Zwart

Sensor; zonne-energie;
waterbestendig



8720169362222



Duurzame tuinlamp op zonne-energie voor alle seizoenen

Philips heeft een UltraEfficient LED-buitenlamp op zonne-energie ontwikkeld die gebruikmaakt van een nieuwe technologie om de CO₂-uitstoot te verlagen, de hoeveelheid afval te verminderen en het energieverbruik terug te dringen. Met een verbluffende levensduur van 50.000 uur gaat deze lamp ruim 5 keer langer mee dan vergelijkbare LED-buitenlampen van Philips. Precies wat nodig is voor een duurzamere planeet.

Eenvoudige installatie

- Geen bedrading nodig

Duurzame lichtoplossingen

- Lange levensduur tot wel 50.000 uur

Eersteklas kwaliteit

- Hoogwaardige onderdelen

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- IP44 - weerbestendig

8720169362222

Speciale kenmerken

- Dubbele helderheid
- Bewegingssensor voor gemak en gemoedsrust

Kenmerken

Geen bedrading nodig



Deze lamp werkt volledig op zonne-energie. Er is geen bedrading nodig, waardoor je deze lamp eenvoudig kunt verplaatsen naar een andere plek in je tuin of buitenruimte.

Lange levensduur tot wel 50.000 uur



Betrouwbare LED-lamp van hoge kwaliteit gaat tot wel 50.000 uur mee. Daarom hoeft jij je jarenlang geen zorgen te maken over het onderhoud en kun je tegelijkertijd elke avond genieten van perfecte sfeerverlichting in je woning.

Hoogwaardige onderdelen



Deze Philips buitenlamp is gemaakt van hoogwaardige materialen met een superieure afwerking. Dit zorgt voor een solide en duurzaam product dat bestand is tegen corrosie en vlekken in alle weersomstandigheden

IP44 - weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. De IP44-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

Dubbele helderheid

Creëer een flexibele en aantrekkelijke sfeer met de dubbele helderheidsfunctie. Het licht dimt wanneer er niemand is en gaat automatisch weer helderder schijnen wanneer er mensen aanwezig zijn. Zo heb je altijd de juiste hoeveelheid licht.

Bewegingsensor voor gemak en gemoedsrust



De meegeleverde bewegingsensor verwelkomt je bij thuiskomst en laat weten of er bezoek aankomt.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 50.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Ja
- Zonne-energie: Ja
- Middenstuk: Nee

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 120
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 5000 K

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Patio
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- LED-innovaties: UltraEfficient
- Extra functies: Sensor, Zonne-energie, Waterbestendig

Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 6

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,84 kg
- Totale hoogte: 160 mm
- Totale lengte: 170 mm
- Totale breedte: 150 mm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1000/50
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: 5000
- Netspanning: DC 4
- Dimbare lamp: Nee
- IP-classificatie: IP44 | Ommantelde kabel en spatwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse III - extra lage veiligheidsspanning
- Lichtbron vervangbaar: Nee

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169362222
- Nettogewicht: 0,84 kg
- Brutoweight: 1,05 kg
- Hoogte: 18,5 cm
- Lengte: 21,5 cm
- Breedte: 17,5 cm



Publicatiedatum:
2026-04-15
Versie: 0.286

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.