

PHILIPS

Lois wandlampen
24 W

Ultra-efficiënt


3000 K

Antraciet

Spatwaterdicht



8720169365421



Onze meest efficiënte LED-lampen tot nu toe

Philips Lois UltraEfficient schijnwerpers voor buiten maken gebruik van een baanbrekende nieuwe technologie om de CO₂-uitstoot te verlagen, de hoeveelheid afval te verminderen en het energieverbruik terug te dringen. Met een verbluffende levensduur van 50.000 uur gaan deze lampen ruim twee keer langer mee dan vergelijkbare LED-buitenlampen van Philips en verbruiken ze 50% minder energie. Precies wat nodig is voor een duurzamere planeet.

Duurzame lichtoplossingen

- Lange levensduur tot wel 50.000 uur
- Ultra-efficiënt

Eersteklas kwaliteit

- Duurzaam design met PowerShield-coating

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- IP44 - weerbestendig

Speciale kenmerken

- Bewegingssensor voor gemak en gemoedsrust

Hoogwaardig licht

- Hoge lichtopbrengst

Kenmerken

Lange levensduur tot wel 50.000 uur



Betrouwbare LED-lampen van hoge kwaliteit gaan tot wel 50.000 uur mee. Daarom hoef je je jarenlang geen zorgen te maken over het onderhoud en kun je tegelijkertijd elke avond genieten van het perfecte tuinlicht.

Ultra-efficiënt



Verbruikt ten minste 50% minder energie in vergelijking met gelijksoortige, standaard LED-lampen van Philips.

Duurzaam design



Beschermd door PowerShield Om je buitenlampen in topconditie te houden, gebruiken we een hoogwaardige poedercoating van Interpon, een merk van AkzoNobel. Deze coating is sterker dan traditionele verfproducten en beschermt tegen verbleken, krassen, deuken en roest. Zo blijven je lampen mooi en gaan ze langer mee.

IP44 - weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op weerbestendigheid. De IP44-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

Bewegingsensor voor gemak en gemoedsrust



De meegeleverde bewegingsensor verwelkomt je bij thuiskomst en laat weten of er bezoek aankomt.

Hoge lichtopbrengst

Verlicht je huis met hoogwaardige verlichting

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Antraciet
- Materiaal: Metaal

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 50.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Nee
- Zonne-energie: Nee
- Middenstuk: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 3000 K

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Patio
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- LED-innovaties: UltraEfficient
- Extra functies: Waterbestendig

Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 24

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,575 kg
- Totale hoogte: 210 mm
- Totale lengte: 200 mm
- Totale breedte: 60 mm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 4450
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: 3000
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: B
- IP-classificatie: IP65 | Stofdicht en straalwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Aantal lichtbronnen: 1

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169365421
- Nettogewicht: 0,57 kg
- Brutoweight: 0,65 kg
- Hoogte: 21,7 cm
- Lengte: 6,7 cm
- Breedte: 20,4 cm



Publicatiedatum:
2026-04-29
Versie: 0.225

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.