

# PHILIPS

## ProjectLine balk


### LED-armatuur

Selecteer 1 temperatuur met behulp van je wandschakelaar - 3000K/6500K/4000K

Eenvoudig te installeren met de stekker, gebruik de standaard kleurtemperatuur: 3000K

60 cm

Tot 8 armaturen verbinden



8720169510395



## Professionele kwaliteit voor jouw project

Energiezuinige LED-balken, professionele LED's voor diverse toepassingen. ProjectLine-buislampen zijn energiezuinig en zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Met onze nieuwe generatie balken kun je nu de meest comfortabele kleurtemperatuur selecteren uit drie vooraf gedefinieerde scènes, die passen bij het moment van de dag van jouw voorkeur. Deze balk is geschikt voor wand- (horizontale) en plafondmontage.

### Een duurzame keuze

- Bespaar energie vanaf het moment dat je de schakelaar omzet

### Kies voor licht van hoge kwaliteit

- Je kunt vertrouwen op wat je leest op de Philips verpakking

### Prestaties

- Lange levensduur tot wel 30.000 uur

# Kenmerken

## Energiezuinig

Met alle energiezuinige lampen van Philips bespaar je energie vanaf het moment dat je ze inschakelt. Tijdens hun gehele levensduur gebruiken ze minder kW met als gevolg een lagere energierekening. De hoogte van de energiebesparing verschilt per lamptype en technologie.

## Betrouwbare kwaliteit

Philips komt zijn beloften over de prestaties van lampen na. Je kunt volledig vertrouwen op de lichtopbrengst, levensduur en vergelijking met het wattage van gloeilampen die je op de Philips verpakking aantreft.

## Lange levensduur tot wel 30.000 uur

Dankzij Philips LED-technologie gaat het product tot wel 30.000 uur mee.

# Specificaties

## Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: PVC
- Afwerking optische lichtkap/lens: Opaal
- Materiaal optische lichtkap/lens: Polycarbonaat

## Duurzaamheid

- Bereik omgevingstemperatuur: -20 tot +40 °C

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

## Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): >80
- Tolerantie lichtstroom: +/-10%
- Color Code: 3000/4000/6500
- Constante lichtopbrengst: Nee
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 3000, 4000, 6500
- Aanvankelijke kleurkwaliteit: (0.44, 0.40) SDCM≤6
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Bundelspreiding armatuur: 120°
- Lichtstroom: 750
- Maximaal dimniveau: Niet van toepassing
- Materiaal optiek: Polycarbonaat
- Optiektype: Bundelhoek 120°
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25 °C
- Verzadigd rood (R9): <50
- Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 1,6
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 120
- Unified Glare Rating CEN: 25

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Patio, Hotel, Restaurant
- Extra functies: ProjectLine, Waterbestendig

## Andere eigenschappen

- CE-markering: Ja
- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja
- Fotobiologisch risico: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- Specificatie van fotobiologisch risico: 0,2 m

### Vermogen

- Ingangsspanning: 220 tot 240
- Aanloopstroom: 3,47
- Aanlooptijd: 0,124
- Vermogensfactor (fractie): 0.5

### Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 6,5
- Tolerantie energieverbruik: +/-10%

### Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 32 mm
- Totale lengte: 585 mm
- Totale breedte: 20 mm

### Service

- Garantie: 2 jaar

### Technische specificaties

- Lamptechnologie: Led
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Kabel: -
- Aansluiting: Netspanningsaansluitbus
- Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 35.000 uur: 7,5
- Dimbaar: Nee
- Driver/VSA inbegrepen: Ja
- Fixation material: -
- Brandbaarheidsmarkering: Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
- Flickerwaarde (PstLM): 1
- Gloeidraadtest: Temperatuur 650 °C, duur 30 s
- Line Frequency: 50 or 60
- IK-classificatie: IK02 | 0,2 J standaard
- Aantal VSA's: 1 unit
- Aantal producten op MCB van 16 A type B: 211
- Geschikt voor willekeurige schakeling: Ja

### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169510395
- Nettogewicht: 0,18 kg
- Brutoweight: 0,24 kg
- Hoogte: 3,2 cm
- Lengte: 83,5 cm
- Breedte: 4 cm



Publicatiedatum:  
2026-03-21  
Versie: 0.225

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.