

PHILIPS

Cilantro inbouwspot

Inbouwlampen

4000 K

Wit

8721103038036



Drie dimniveaus zonder dimmer

Deze slanke spot is eenvoudig te installeren met behulp van een connectorbox, waarvoor je geen gereedschap nodig hebt. Na de installatie kun je meteen genieten van hoogwaardig licht, dat tot wel 20.000 uur meegaat. Daarnaast kun je direct schakelen tussen drie helderheidsniveaus met behulp van je bestaande lichtschakelaar.

Gebruiksgemak

- Draaibare spot

Hoogwaardig licht

- EyeComfort - licht dat prettig voor je ogen is

Prestaties

- Lange levensduur tot wel 20.000 uur

Kenmerken

Draaibare spot



Laat het licht schijnen waar u wilt door de spot te draaien of te kantelen.

EyeComfort - licht dat prettig voor je ogen is



Licht van slechte kwaliteit kan zorgen voor vermoeide ogen. We spenderen allemaal veel tijd binnen door, daarom is het belangrijker dan ooit dat uw huis

goed verlicht is. Onze producten voldoen aan de strengste testcriteria voor onder andere flikkering, stroboscoopeffecten, verblinding, kleurweergave en dimeffecten, zodat ze voldoen aan de EyeComfort-eisen. Deze Philips LED-verlichting geeft niet alleen comfortabel licht, maar blijft dat ook doen gedurende de hele levensduur. Ze geven meer dan tien jaar consistente lichtkwaliteit, uitvoer en kleur.

Lange levensduur tot wel 20.000 uur
Dankzij Philips LED-technologie gaat uw product tot wel 20.000 uur mee.

Specificaties

General

- Kabelkleur: wit

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 10.000
- Nominale levensduur: 20.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Inclusief batterijen: Nee
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 36
- Kleurconsistentie: 5 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 99

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Woonkamer
- Type: Inbouwlampen
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 40 mA

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Energieverbruik: 5

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,08 kg
- Inbouwfstand: 0 mm
- Totale hoogte: 40 mm
- Inbouwopening inbouwplafondlamp: 6.8-7.5 cm x 6.8-7.5 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Diameter: 90 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 550
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Koelwit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Aantal lichtbronnen: 1

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103038036
- Nettogewicht: 0,24 kg
- Brutoweight: 0,33 kg
- Hoogte: 10,4 cm
- Lengte: 12,4 cm
- Breedte: 11,7 cm



Publicatiedatum:
2026-05-13
Versie: 0.349

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.