

# PHILIPS

## Shea railverlichting

Railverlichting

Geen lamp

Wit



8721103039972



## Ontworpen voor een moeiteloze installatie en eindeloze uitbreidingen.

Met de Philips EasyLink railverlichting op hoogspanning kun je de lampen van jouw voorkeur op elke gewenste plek aan het plafond hangen. Je kunt moeiteloos verschillende lampen aan een enkele rail bevestigen, zonder dat je daarvoor extra stroompunten nodig hebt. Door het slanke ontwerp gaan de lampen mooi op in je interieur.

### Gebruiksgemak

- Draaibare spot
- Eenvoudig lampen toevoegen en verwijderen
- Verlicht je woning op jouw manier

### Onbegrensde mogelijkheden

- Eindeloze aanpassingsmogelijkheden

### Materiaal en afwerking

- Hoogwaardig metaal

# Kenmerken

## Draaibare spot



Laat het licht schijnen waar u wilt door de spot te draaien of te kantelen.

## Eenvoudig lampen toevoegen en verwijderen



Verander je verlichtingsconfiguratie moeiteloos, zonder dat je de rails hoeft te vervangen of extra bedrading hoeft aan te leggen; de rails heeft een geïntegreerde aardedraad, zodat je veilig elke compatibele 3-draads H-type railverlichting zelf kunt toevoegen – je draait en vergrendelt de lamp gewoon op zijn plaats.

## Verlicht je woning op jouw manier

Zeer compatibel met een groot aantal standaard en connected lampen en spotjes, waardoor je meer controle hebt over je lichtervaring. Je kunt het soort licht kiezen dat het beste bij je voorkeuren past, bijvoorbeeld een dimbare lamp die je op afstand kunt afstellen of een lamp die volledig instelbaar koelwit tot warmwit licht geeft.

## Eindeloze aanpassingsmogelijkheden



Geniet van de veelzijdigheid van uitbreidbare railverlichting. Kies de lengte van de rails, de voeding en de lampen die het beste bij je passen, met een breed scala aan verschillende lampen waaruit je kunt kiezen.

## Hoogwaardig metaal



Duurzaam en aantrekkelijk metaal voor een sterke afwerking.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

## Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

**Extra onderdeel/accessoire meegeleverd**

- Inclusief batterijen: Nee
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
- Inclusief afstandsbediening: Nee

**Lichtkenmerken**

- Opwarmtijd tot 60% licht: <2

**Diversen**

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Garage, Woonkamer, Kantoor, Gang
- Stijl: Contemporary
- Type: Railverlichting

**Andere eigenschappen**

- Lampstroom: 50 mA

**Afmetingen en gewicht van product**

- Nettogewicht: 0,14 kg
- Totale hoogte: 190 mm
- Totale lengte: 50 mm
- Totale breedte: 50 mm

**Service**

- Garantie: 3 jaar

**Technische specificaties**

- Lamptechnologie: Led
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- Fittinghouder/lampfitting: GU10
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 5
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard

**Afmetingen en gewicht verpakking**

- EAN/UPC - product: 8721103039972
- Nettogewicht: 0,14 kg
- Brutogewicht: 0,18 kg
- Hoogte: 19 cm
- Lengte: 6,2 cm
- Breedte: 6,2 cm



Publicatiedatum:  
2026-03-21  
Versie: 0.300

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.