

PHILIPS

Lamp 100 W A60
E27

Smart LED

Slimme gekleurde lamp

Tot 1521 lumen bij 2700K

Eenvoudig te installeren

Bediening met app of stem

8721103046611



Slimme verlichting voor jouw dagelijkse leven

Geniet thuis van een volledig gepersonaliseerde lichtbeleving met deze full-color slimme lamp. De lamp is in staat om helder licht in miljoenen kleuren én verschillende tinten wit licht te produceren. Pas de kleur geleidelijk aan en ga van koele, blauwachtige wittinten, naar warme, gele tinten. Gebruik de dimfunctie om de ideale helderheid te bereiken voor elke activiteit, of je nu een boek leest, film kijkt, of een nachtlampje nodig hebt. Verbind je slimme lamp eenvoudig met je wifi en bedien het via de WiZ app of met je stem, voor extra gemak.

Slimme bediening

- Overal te bedienen via je smartphone.
- Overal te bedienen via je smartphone
- Gebruik je stem voor handsfree bediening
- Helderder dan ooit
- Diepe dimmogelijkheden

Slimme functies

- Automatiseer je verlichting met timers

Lichtinstellingen

- Miljoenen kleuren en dynamische lichtinstellingen
- Instelbaar warm- tot koelwit licht en voorgeprogrammeerde instellingen

Kenmerken

Overal je lampen bedienen




Bedien je WiZ lampen met je smartphone, waar je ook bent. Ben je vergeten je lampen uit te doen toen je van huis ging? Geen probleem. De WiZ app is beschikbaar voor iOS en Android.

Overal je lampen bedienen



Bedien je apparaten met je smartphone, waar je ook bent. Heb je apparaten aan laten staan toen je van huis ging? Geen zorgen. De WiZ app is beschikbaar voor iOS en Android.

Gebruik je stem voor handsfree bediening




Bedien je lampen met je stem, schakel eenvoudig integratie met Google, Alexa in en voeg toe aan je Siri-snelkoppelingen.

Helderder dan ooit



Deze lamp, met een standaard A60-vorm en E27-fitting, is geschikt voor de meestestopcontacten in de meeste huizen maar produceert verrassend helder 1521 lmlamp

Diepe dimmogelijkheden




Bereik de perfecte verlichting voor je huis met een dimbare slimme lamp waarmee je eenvoudig de helderheid aanpast aan je stemming en activiteiten, van 100% helemaal tot 1%.

Automatiseer je verlichting met timers


Automatiseer je lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Gebruik timers om het licht aan te doen voordat je thuiskomt en uit te laten als je het niet nodig hebt.

Miljoenen kleuren en dynamische lichtinstellingen



Kies uit een palet van miljoenen kleuren licht om een geweldige sfeer in je huis te brengen. Geniet van de subtiele verschillen van de dynamische lichteffecten om je heen.

Instelbaar warm- tot koelwit licht en voorgeprogrammeerde instellingen



Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: A60
- Fitting: E27
- Technologie: Slimme wifi
- Type glas: Mat
- Dimbaar: Ja

Lampafmeting

- Hoogte: 12,2 cm
- Gewicht: 0,062 kg
- Breedte: 6 cm

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Zonne-energie: Nee
- WarmGlow, dimbaar licht: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2200-6500 K
- Lichtkleurcategorie: Alle kleuren
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op volledige lichtsterkte
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 121,68

Diversen

- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 70 mA

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8721103046611
- EOC: 872110304661100
- Producttitel: PHI WFB 100W A60 E27 822-65 RGB 1PF/6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: AC 220-240 V
- Vermogen: 12,5 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): E
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 13

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 12,2 cm

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 15.000
- Nominaal vermogen: 12.5 W

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 2224719
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Ja

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: Yes
- Wifi: 802.11b/g/n
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires: 9999
- Communicatieprotocol: Bluetooth, Wifi (2,4 GHz)
- Compatibel met systemen van derden: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Matter-functionaliteit: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103046611
- Nettogewicht: 0,06 kg
- Brutoweight: 0,11 kg
- Hoogte: 16 cm
- Lengte: 7 cm
- Breedte: 7 cm



Publicatiedatum:
2026-04-11
Versie: 0.424

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com