

PHILIPS

Filamentkaarslamp
helder 15W B35 E14

LED

2700 K

135 lm

25.000 uur



8721103052728



Heldere LED-verlichting met uitstekende lichtkwaliteit

State-of-the-art LED-lamp voor algemene verlichting voor dagelijkse activiteiten binnenshuis. Je bespaart onmiddellijk energiekosten en hoeft de lamp minder vaak te vervangen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van jouw verlichting.

Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en formaat als de standaardgloeilamp

Kenmerken

Ontworpen voor het comfort van je ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te

zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Dezelfde vorm en grootte als een standaardgloeilamp



Deze energiezuinige standaard-LED-lamp heeft een mooi ontwerp en vertrouwde afmetingen voor tijdloze verlichting. De perfecte duurzame vervanging voor traditionele standaardgloeilampen.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare kaarslamp
- Fitting: E14
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Glas

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 25.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 300
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 135 lm
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 135

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8721103052728
- EOC: 872110305272800
- Producttitel: LED classic 15W B35 E14 WW CL ND 1PFSRT4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: AC 220-240 V
- Vermogensequivalent: 15
- Energie-efficiëntielabel (EEL): D
- Energieverbruik: 1
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 1

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 97 mm
- Totale lengte: 97 mm
- Totale breedte: 35 mm

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 2191902
- kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen: No

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103052728
- Nettogewicht: 0,01 kg
- Brutoweight: 0,03 kg
- Hoogte: 14,6 cm
- Lengte: 4,6 cm
- Breedte: 6,3 cm



Publicatiedatum:
2026-05-13
Versie: 0.214

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.