

PHILIPS

Valen
plafondverlichting 22 W

Plafondlampen

2200-6500 K

Wit

Dimbaar; afstandsbediening;
instelbaar wit licht; WarmGlow

8721103060785



Het juiste licht voor elke sfeer, altijd binnen handbereik

De op afstand bedienbare Philips Valen plafondlampen bieden verlichting op maat, aangepast aan jouw behoeften. Met slechts één klik geef je elke ruimte de gewenste sfeer: van energiek en helder tot ontspannend en warm. Gebruik de exclusieve technologie voor dimmen naar warme tonen om een ontspannende ambiance te creëren met de zachte gloed van kaarslicht. Geen gedoe met ingewikkelde installatie, wel soepele, intuïtieve bediening op elk moment van de dag. Afstandsbediening wordt meegeleverd.

Creëer een warme sfeer

- Warmer licht bij dimmen

Onbegrensde mogelijkheden

- Volledige flexibiliteit om de perfecte sfeer te creëren

Veelzijdige verlichting voor elk moment van de dag

- Diep dimmen tot 1%

Gemakkelijk te ervaren

- Makkelijk aan te sluiten

8721103060785

Bediening

- Eenvoudig te bedienen

Kenmerken

Warmer licht bij dimmen

Met WarmGlow-technologie krijgt het licht een warmere tint naarmate het licht wordt gedimd, net zoals een traditionele gloeilamp. Dim 2700 K tot wel 2200 K en 1% om een knusse, gezellige of romantische sfeer te creëren.

Volledige flexibiliteit om de perfecte sfeer te creëren

Creëer de gewenste sfeer voor al je ruimtes en activiteiten door moeiteloos te kiezen uit vijf verschillende standen: Nightlight (2700 K), Relax (2200 K), Bright (3000 K), Concentrate (4000 K) en Energize (6500 K)

Diep dimmen tot 1%

Je kunt eenvoudig de perfecte sfeer creëren door te dimmen tot 1%. Of je nu een film wilt kijken, de lichten wilt dimmen om je klaar te maken voor bed, of een nachtlampje nodig hebt in het midden van de nacht.

Makkelijk aan te sluiten

Dankzij een eenvoudige bedradingsschakelaar en twist-and-lock mechanisme kunnen lampen snel worden geïnstalleerd zonder speciaal gereedschap of speciale werkwijzen. De afstandsbediening of wandschakelaar zijn gemakkelijk op de wand te bevestigen zodat ze altijd bij de hand zijn wanneer je de lampen wilt in- of uitschakelen.

Eenvoudig te bedienen

Monteer Valen als een normale plafondlamp en gebruik het met de afstandsbediening of wandschakelaar. Je hoeft niets te koppelen, geen app nodig – gewoon uitpakken, installeren en bedienen met de afstandsbediening of wandschakelaar. Kies je gewenste scènes of dimstanden met een enkele klik. Deze lamp heeft een ingebouwde geheugenchip die je laatste lichtinstelling onthoudt, zodat je altijd je favoriete scène kunt bewaren.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Ja

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 20 jaar
- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 20.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Inclusief batterijen: Nee
- Dimbaar met afstandsbediening: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Ja

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2200-6500 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 130

Diversen

- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Dimbaar, Afstandsbediening, Instelbaar wit, WarmGlow

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 190 mA

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 1,5 kg
- Totale hoogte: 20 mm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Diameter: 421 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 2900 (@2700K)
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Instelbaar wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103060785
- Nettogewicht: 1,25 kg
- Brutoweight: 1,55 kg
- Hoogte: 42,5 cm
- Lengte: 4,8 cm
- Breedte: 42,5 cm



Publicatiedatum:
2026-03-21
Versie: 0.504

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.