

# PHILIPS

Sokkellamp/  
tuinpadverlichting

Solar buitenverlichting

6500 K

Zwart

Sensor

8721103072764



## Duurzaam en helder

Krachtige, waterproof schijnwerper voor wandmontage

### Geavanceerde LED-lamp

- LED-lamp van topkwaliteit

### Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- Weerbestendig conform IP65

# Kenmerken

## LED-lamp van topkwaliteit



Deze LED-lampen maken gebruik van een unieke technologie die door Philips is ontwikkeld. Je kunt ze eenvoudig inschakelen en ze geven een optimale lichtopbrengst, die de levendige kleuren in je tuin versterken.

## Weerbestendig conform IP65

Een IP-classificering bevat twee cijfers die verwijzen naar de mate van bescherming tegen vaste stoffen, zoals vuil, of vloeistoffen, zoals regen. IP65 betekent dat deze lampen beschermd zijn tegen waterspetters vanuit elke richting en geschikt zijn voor gebruik buiten.

# Specificaties

## Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Kunststof

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Ja
- Zonne-energie: Ja
- Middenstuk: Nee

## Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 6500 K

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Patio
- Stijl: Modern
- Type: Sokkel-/padlampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Sensor

## Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 8

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,761 kg
- Totale hoogte: 50 mm
- Totale lengte: 140 mm
- Totale breedte: 140 mm

## Service

- Garantie: 1 jaar

## Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 800
- Lamptechnologie: Led
- Netspanning: DC 4
- Dimbare lamp: Nee
- IP-classificatie: IP65 | Stofdicht en straalwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse III – extra lage veiligheidsspanning
- Lichtbron vervangbaar: Nee

## De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

## Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

**Afmetingen en gewicht verpakking**

- EAN/UPC - product: 8721103072764
- Nettogewicht: 0,76 kg
- Brutoweight: 0,88 kg
- Hoogte: 15 cm
- Lengte: 18 cm
- Breedte: 8,5 cm



Publicatiedatum:  
2026-04-15  
Versie: 0.181

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.