

# PHILIPS

## Bliss plafondlamp met ventilator

Plafondlampen met ventilator

2700-6500K

Witte glinstering

Dimbaar; afstandsbediening; instelbaar wit licht

8721103096104



## Plafondventilator met intrekbaar blad met dimbaar en instelbaar wit LED-licht

De Philips Bliss plafondventilator met intrekbaar blad met LED-licht houdt je binnenruimtes de hele dag en het hele jaar door helder, comfortabel en stijlvol. Met een geoptimaliseerd aerodynamisch ontwerp van de ventilatorbladen, een krachtig luchtvolume en twee luchtstroomrichtingen biedt onze plafondventilator consistente prestaties. Hij koelt snel in de zomer en circuleert de lucht effectief in de winter. De fluisterstille motor verstoort je slaap of concentratie niet, terwijl de stabiele plafondbevestiging en perfect uitgebalanceerde ventilatorbladen wiebelen tot een minimum beperken. De lamp zelf biedt de hoge lichtkwaliteit en aanpasbaarheid die je van Philips gewend bent. Creëer de perfecte sfeer voor elk moment met geleidelijk dimmen (tot 5%) en instelbaar wit licht van warmwit (3000K) tot koel daglicht (6500K). Met onze verbeterde RF-afstandsbediening kun je je plafondventilator met LED-licht overal in huis bedienen - je hoeft de afstandsbediening dus niet direct op de ventilator te richten.

**Eenvoudige installatie**

- Eenvoudige installatie

**Eersteklas kwaliteit**

- Stille werking

**Bediening**

- Naadloos aanpasbare sfeer
- Intuïtieve afstandsbediening

**Prestaties**

- Krachtige luchtstroom
- Regelbare ventilatorsnelheid
- Twee luchtstroomrichtingen

# Kenmerken

## Eenvoudige installatie

Het nieuwe mechanische ontwerp verkort het installatieproces van 16 stappen naar een eenvoudige 8 stappen. Dit bespaart je tijd en moeite

## Stille werking

Stille gelijkstroommotor (<50 dB, minder dan het zoemen van een koelkast) verstoort je slaap of concentratie niet; de stabiele plafondbevestiging beperkt wiebelen tot een minimum

## Naadloos aanpasbare sfeer

De Philips plafondventilators met LED-lampen maken vloeiend dimmen (tot wel 5%) en instelbaar wit licht mogelijk. Ga van warmwit licht (3000 K) naar koel daglicht (6500 K) en creëer de perfecte sfeer voor elk moment

## Intuïtieve afstandsbediening

Met een intuïtieve RF-afstandsbediening kun jij je plafondventilator met LED-licht eenvoudig overal in huis bedienen. Je hoeft de afstandsbediening niet op de ventilator te richten

## Krachtige luchtstroom

Onze plafondventilator koelt snel en effectief dankzij een robuuste gelijkstroommotor en een geoptimaliseerd ventilatorbladontwerp met een krachtige luchtstroom

## Regelbare ventilatorsnelheid

Met de Philips plafondventilators heb je de keuze uit zes ventilatorsnelheden, waardoor je de luchtstroom precies aan je activiteiten en aan de seizoenen kunt aanpassen

## Twee luchtstroomrichtingen

De gelijkstroommotor maakt voorwaartse en achterwaartse luchtstromen mogelijk, voor gebruik het hele jaar door: verkoeling in de zomer en warme lucht circulatie in de winter

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Ja

## Design en afwerking

- Kleur: Witte Glinstering
- Materiaal: Kunststof

## Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Aantal schakelcycli: 15.000
- Nominale levensduur: 15.000

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Ja

## Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700-6500 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: <2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 128

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen met ventilator
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Dimbaar, Afstandsbediening, Instelbaar wit

#### Andere eigenschappen

- Lampstroom: 310 mA
- Ventilatorstroom: 7.980 m<sup>3</sup>/h
- Ventilatorefficiëntie: 285

#### Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 6,2 kg
- Totale hoogte: 290 mm

#### Service

- Garantie: 5 jaar

#### Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 4500 @4000K
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Instelbaar wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard

#### De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

#### Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

#### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103096104
- Nettogewicht: 6,2 kg
- Brutoweight: 9,86 kg
- Hoogte: 29,1 cm
- Lengte: 55,9 cm
- Breedte: 55,9 cm



Publicatiedatum:  
2026-05-22  
Versie: 0.242

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.