

PHILIPS

Fylx wandlampen 5W
GU10 zonder lamp

Armaturen voor
buitenverlichting

Lamp niet meegeleverd

Bruin

Spatwaterdicht



8721103104939



Weerbestendig ontwerp voor extra duurzaamheid

Deze buitenlamp is ontworpen op basis van de laatste trends en levensstijlen om de sfeer te creëren die je altijd al hebt gewild.

Gebruiksgemak

- Exclusief lamp

Geef uw tuin een vleugje design

- Decoratieve buitenverlichting

Eersteklas kwaliteit

- Hoogwaardige onderdelen

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- IP44 - weerbestendig

Kenmerken

Exclusief lamp

Deze armatuur wordt geleverd zonder lamp, waardoor je de lichtopbrengst kunt kiezen die het beste bij de kamer en je persoonlijke smaak past.

Wanneer je voor een Philips LED-lamp kiest, krijg je een hoogwaardige en duurzame lichtopbrengst.

Decoratieve buitenverlichting

Met buitenverlichting kun je het uiterlijk van je tuin of buitenruimte verbeteren door in het oog springende elementen te belichten, paden stijlvol te verlichten of door een perfecte sfeer te creëren voor die onvergetelijke avonden met vrienden en familie. Deze Philips buitenlamp zorgt voor een prachtige buitenverlichting met de flair en functionaliteit die jou helpt het beste te halen uit je buitenruimte, in je eigen unieke stijl.

Hoogwaardige onderdelen



Deze Philips buitenlamp is gemaakt van hoogwaardige materialen met een superieure afwerking. Dit zorgt voor een solide en duurzaam product dat bestand is tegen corrosie en vlekken in alle weersomstandigheden

IP44 - weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. De IP44-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

Specificaties

Lampkenmerken

- Dimbaar: Nee

Design en afwerking

- Kleur: Bruin
- Materiaal: Aluminium

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Nee
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
- Bewegingssensor: Nee
- Zonne-energie: Nee
- Middenstuk: Nee

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Garage, Tuin, Patio
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Waterbestendig

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,43 kg
- Totale hoogte: 9 mm
- Totale lengte: 9 mm
- Totale breedte: 12 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Lamptechnologie: Led
- Netspanning: 220-240 V AC
- Fittinghouder/lampfitting: GU10
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 5
- IP-classificatie: IP44 | Ommantelde kabel en spatwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard
- Lichtbron vervangbaar: Ja

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103104939
- Nettogewicht: 0,43 kg
- Brutoweight: 0,5 kg
- Hoogte: 11,3 cm
- Lengte: 11 cm
- Breedte: 13,6 cm



Publicatiedatum:
2026-04-18
Versie: 0.168

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.