

PHILIPS

Cylr spot 4,6W GU10

Armaturen voor
buitenverlichting

2700K

Zwart

Spatwaterdicht



8721103104991



Weerbestendig ontwerp voor extra duurzaamheid

Deze buitenlamp is ontworpen op basis van de laatste trends en levensstijlen om de sfeer te creëren die je altijd al hebt gewild.

Gebruiksgemak

- Draaibare spot

Duurzame lichtoplossingen

- Lange levensduur tot wel 15.000 uur

Eersteklas kwaliteit

- Duurzaam materiaal van hoge kwaliteit

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- IP44 - weerbestendig

Hoogwaardig licht

- Warmwit licht 2700 K

Kenmerken

Draaibare spot



Laat het licht schijnen waar u wilt door de spot te draaien of te kantelen.

Lange levensduur tot wel 15.000 uur



Betrouwbare LED-lamp van hoge kwaliteit gaat tot wel 15.000 uur mee. Daarom hoeft u jarenlang geen zorgen te maken over het onderhoud en kunt u tegelijkertijd elke avond genieten van perfecte sfeerverlichting in je woning.

Duurzaam materiaal van hoge kwaliteit


Deze spot is gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen met een superieure afwerking. Het stevige, duurzame resultaat gaat vele jaren mee is een aanwinst voor uw huis.

IP44 - weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. De IP44-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

Warmwit licht 2700 K



Wist je dat verschillende tinten wit licht worden bepaald door verschillende kleurtemperaturen, die worden gemeten in Kelvin (K)? Lagere kleurtemperaturen geven een warm en gezellig wit licht, terwijl de hogere kleurtemperaturen een koel en energiek licht produceren. Deze armatuur geeft warm, ontspannen licht op 2700 K.

Specificaties

Lampkenmerken

- Dimbaar: Nee

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Aluminium

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Nee
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
- Bewegingssensor: Nee
- Zonne-energie: Nee
- Middenstuk: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Garage, Tuin, Patio
- Stijl: Contemporary
- Type: Grondspots/-prikkers
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Waterbestendig

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,66 kg
- Totale hoogte: 32 mm
- Totale lengte: 9 mm
- Totale breedte: 17 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 350
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: G
- Fittinghouder/lampfitting: GU10
- Wattage meegeleverde lamp: 4.6
- IP-classificatie: IP44 | Ommantelde kabel en spatwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard
- Lichtbron vervangbaar: Ja

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103104991
- Nettogewicht: 0,66 kg
- Brutoweight: 0,83 kg
- Hoogte: 22 cm
- Lengte: 11,5 cm
- Breedte: 20 cm



Publicatiedatum:
2026-04-18
Versie: 0.156

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.