

# PHILIPS

Zyren wandlampen  
24,5 W

UltraEfficient Solar

5000K

Wit

Twee lichtstanden;  
schemersensor; sensor; zonne-  
energie; solar; waterbestendig



8721103105493



## Krachtig licht, duurzame kwaliteit

De Philips Zyren beveiligingslamp op zonne-energie produceert 4000 lumen aan helder wit licht om je buitenruimtes 's nachts te verlichten, voor meer gemoedsrust en een veiliger gevoel. Een superieure PIR-sensor (passief infrarood) biedt een groot detectiebereik van 8m bij directe benadering en een detectiebereik van 16m bij zijwaartse benadering zonder dode hoeken. Met de draaibare kop kun je het licht richten waar je het nodig hebt, terwijl de baanbrekende efficiënte solar-technologie je 4 nachten licht geeft op één volle lading. De werking van zonsondergang tot -opgang en de twee lichtstanden maximaliseren de energiebesparing en zorgen ervoor dat je altijd het licht hebt dat je nodig hebt. Een IP65-classificatie en een robuust ontwerp van de behuizing met hoogwaardig glas en barstbestendige materialen maken Philips Zyren geschikt voor vrijwel alle weersomstandigheden. Verkrijgbaar in zwart of wit, helder wit licht (3000K) of daglicht (5000K).

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Dimbaar: Nee

## Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

## Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 50.000

## Milieu

- Het product weggoaien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Ja
- Zonne-energie: Ja
- Middenstuk: Nee

## Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Garage, Tuin, Terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- LED-innovaties: UltraEfficient
- Extra functies: Dubbele helderheid, Zonsondergang tot zonsopkomst, Sensor, Zonne-energie, Waterbestendig

## Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 24,5

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 1,09 kg
- Totale hoogte: 16 mm
- Totale lengte: 22 mm
- Totale breedte: 17 mm

## Service

- Garantie: 5 jaar

## Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 4000/50
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: 5000
- Netspanning: DC 8
- IP-classificatie: IP65
- Beschermingsklasse: Klasse III – extra lage veiligheidsspanning
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Aantal lichtbronnen: 1

## De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

## Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

## Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8721103105493
- Nettogewicht: 1,09 kg
- Brutoweight: 1,29 kg
- Hoogte: 22 cm
- Lengte: 23,5 cm
- Breedte: 20 cm



Publicatiedatum:  
2026-05-30  
Versie: 0.217

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)