

PHILIPS

Hara wandlampen
3,8W

Solar buitenverlichting

2700K

Zwart

Twee lichtstanden;
schemersensor; sensor; zonne-
energie; solar; waterbestendig



8721103105578



Tuinlamp op zonne- energie voor alle seizoenen

De Philips Hara wandlamp is een betrouwbare lamp op zonne-energie die langer meegaat, minder energie verbruikt en je huis duurzamer maakt.

Eenvoudige installatie

- Geen bedrading nodig

Duurzame lichtoplossingen

- Zonne-energie
- Lange levensduur tot wel 25.000 uur

Eersteklas kwaliteit

- Hoogwaardige onderdelen

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- IP44 - weerbestendig

Speciale kenmerken

- Dubbele helderheid

Hoogwaardig licht

- Warmwit licht 2700 K

Kenmerken

Geen bedrading nodig

Deze lamp werkt volledig op zonne-energie. Er is geen bedrading nodig, waardoor je deze lamp eenvoudig kunt verplaatsen naar een andere plek in je tuin of buitenruimte.

Zonne-energie

Philips Solar lampen zetten de energie van de zon zo efficiënt mogelijk om in licht, zodat u er langer van geniet. U verbruikt geen stroom, dus u bespaart op uw energierekening en draagt bij aan een beter milieu.

Lange levensduur tot wel 25.000 uur

Betrouwbare LED-lampen van hoge kwaliteit gaan tot wel 25.000 uur mee. Daarom hoeft u jarenlang geen zorgen te maken over het onderhoud en kunt u tegelijkertijd elke avond genieten van perfecte sfeerverlichting in je woning.

Hoogwaardige onderdelen


Deze Philips buitenlamp is gemaakt van hoogwaardige materialen met een superieure afwerking. Dit zorgt voor een solide en duurzaam product dat bestand is tegen corrosie en vlekken in alle weersomstandigheden.

IP44 - weerbestendig

Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. De IP44-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

Dubbele helderheid

Creëer een flexibele en aantrekkelijke sfeer met de dubbele helderheidsfunctie. Het licht dimt wanneer er niemand is en gaat automatisch weer helderder schijnen wanneer er mensen aanwezig zijn. Zo heb je altijd de juiste hoeveelheid licht.

Warmwit licht 2700 K

Wist je dat verschillende tinten wit licht worden bepaald door verschillende kleurtemperaturen, die worden gemeten in Kelvin (K)? Lagere kleurtemperaturen geven een warm en gezellig wit licht, terwijl de hogere kleurtemperaturen een koel en energiek licht produceren. Deze armatuur geeft warm, ontspannen licht op 2700 K.

Specificaties

Lampkenmerken

- Dimbaar: Nee

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 25.000

Milieu

- Het product weggooiën: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Ja
- Zonne-energie: Ja
- Middenstuk: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras, Garage
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Dubbele helderheid, Zonsondergang tot zonsopkomst, Sensor, Zonne-energie, Waterbestendig

Opgenomen vermogen

- Vermogen: 3,8 W
- Energieverbruik: 3,8 W

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,333 kg
- Totale hoogte: 13 mm
- Totale lengte: 11 mm
- Totale breedte: 13 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 400/10
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: 2700
- Netspanning: DC 4
- IP-classificatie: IP44 | Ommantelde kabel en spatwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse III - extra lage veiligheidsspanning
- Lichtbron vervangbaar: Nee

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103105578
- Nettogewicht: 0,33 kg
- Brutoweight: 0,4 kg
- Hoogte: 15,5 cm
- Lengte: 14 cm
- Breedte: 12 cm



Publicatiedatum:
2026-03-21
Versie: 0.163

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.