

# PHILIPS

Fyns wandlampen  
8,2 W

Solar buitenverlichting

3000 K

Zwart

Twee lichtstanden;  
schemersensor; sensor; zonne-  
energie; solar; waterbestendig



8721103105653



## Duurzame tuinlamp op zonne-energie voor alle seizoenen

De Philips Fyns beveiligingslamp is een betrouwbare lamp op zonne-energie die krachtig licht geeft, langer meegaat, minder energie verbruikt en je huis duurzamer maakt.

### Eenvoudige installatie

- Geen bedrading nodig

### Duurzame lichtoplossingen

- Zonne-energie
- Lange levensduur tot wel 25.000 uur

### Eersteklas kwaliteit

- Hoogwaardige onderdelen

### Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- IP44 - weerbestendig

### Speciale kenmerken

- Dubbele helderheid

### Hoogwaardig licht

- Helderwit licht 3000 K
- Hoge lichtopbrengst

# Kenmerken

**Geen bedrading nodig**

Deze lamp werkt volledig op zonne-energie. Er is geen bedrading nodig, waardoor je deze lamp eenvoudig kunt verplaatsen naar een andere plek in je tuin of buitenruimte.

**Zonne-energie**

Philips Solar lampen zetten de energie van de zon zo efficiënt mogelijk om in licht, zodat u er langer van geniet. U verbruikt geen stroom, dus u bespaart op uw energierekening en draagt bij aan een beter milieu.

**Lange levensduur tot wel 25.000 uur**

Betrouwbare LED-lampen van hoge kwaliteit gaan tot wel 25.000 uur mee. Daarom hoeft u jarenlang geen zorgen te maken over het onderhoud en kunt u tegelijkertijd elke avond genieten van perfecte sfeerverlichting in je woning.

**Hoogwaardige onderdelen**


Deze Philips buitenlamp is gemaakt van hoogwaardige materialen met een superieure afwerking. Dit zorgt voor een solide en duurzaam product dat bestand is tegen corrosie en vlekken in alle weersomstandigheden.

**IP44 - weerbestendig**

Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. De IP44-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

**Dubbele helderheid**

Creëer een flexibele en aantrekkelijke sfeer met de dubbele helderheidsfunctie. Het licht dimt wanneer er niemand is en gaat automatisch weer helderder schijnen wanneer er mensen aanwezig zijn. Zo heb je altijd de juiste hoeveelheid licht.

**Helderwit licht 3000 K**

Wist je dat verschillende tinten wit licht worden bepaald door verschillende kleurtemperaturen, die worden gemeten in Kelvin (K)? Lagere kleurtemperaturen geven een warm en gezellig wit licht, terwijl de hogere kleurtemperaturen een koel en energiek licht produceren. Deze armatuur geeft helder wit licht op 3000 K.

**Hoge lichtopbrengst**

Verlicht je huis met hoogwaardige verlichting.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Dimbaar: Nee

## Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Kunststof

## Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 25.000

## Milieu

- Het product weggooiën: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Ja
- Zonne-energie: Ja
- Middenstuk: Nee

## Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras, Garage
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Dubbele helderheid, Zonsondergang tot zonsopkomst, Sensor, Zonne-energie, Waterbestendig

## Opgenomen vermogen

- Vermogen: 8,2 W
- Energieverbruik: 8,2 W

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,676 kg
- Totale hoogte: 13 mm
- Totale lengte: 19 mm
- Totale breedte: 12 mm

## Service

- Garantie: 2 jaar

## Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1000/50
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: 3000
- Netspanning: DC 4
- IP-classificatie: IP44 | Ommantelde kabel en spatwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse III - extra lage veiligheidsspanning
- Lichtbron vervangbaar: Nee

## Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103105653
- Nettogewicht: 0,68 kg
- Brutoweight: 0,9 kg
- Hoogte: 17 cm
- Lengte: 21,5 cm
- Breedte: 12,5 cm



Publicatiedatum:  
2026-03-21  
Versie: 0.163

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.