

# PHILIPS

Wandlampen 3,6W

Solar buitenverlichting

7500K

Zwart

Zonne-energie

8721103111173



## Tuinlamp op zonne-energie voor alle seizoenen

Waterbestendig materiaal van hoge kwaliteit voor duurzame, geautomatiseerde verlichting

### Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- Weerbestendig conform IP65

### Hoogwaardig licht

- EyeComfort - licht dat prettig voor je ogen is

# Kenmerken

## Weerbestendig conform IP65

Een IP-classificering bevat twee cijfers die verwijzen naar de mate van bescherming tegen vaste stoffen, zoals vuil, of vloeistoffen, zoals regen. IP65 betekent dat deze lampen beschermd zijn tegen waterspetters vanuit elke richting en geschikt zijn voor gebruik buiten.

## EyeComfort - licht dat prettig voor je ogen is



Licht van slechte kwaliteit kan zorgen voor vermoeide ogen. We spenderen

allemaal veel tijd binnen door, daarom is het belangrijker dan ooit dat uw huis goed verlicht is. Onze producten voldoen aan de strengste testcriteria voor onder andere flikkering, stroboscoopeffecten, verblinding, kleurweergave en dimeffecten, zodat ze voldoen aan de EyeComfort-eisen. Deze Philips LED-verlichting geeft niet alleen comfortabel licht, maar blijft dat ook doen gedurende de hele levensduur. Ze geven meer dan tien jaar consistente lichtkwaliteit, uitvoer en kleur.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Dimbaar: Nee

## Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Kunststof

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Ja
- Zonne-energie: Ja
- Middenstuk: Nee

## Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI):  $\geq 70$

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Patio
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Zonne-energie

## Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 3,6

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,588 kg
- Totale hoogte: 11 mm
- Totale lengte: 13 mm
- Totale breedte: 5 mm

## Service

- Garantie: 1 jaar

## Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 300
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: 7500
- Netspanning: DC 4.2
- IP-classificatie: IP44 | Ommantelde kabel en spatwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse III - extra lage veiligheidsspanning
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Aantal lichtbronnen: 1

### De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

### Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 872110311173
- Nettogewicht: 1,58 kg
- Brutoweight: 1,9 kg
- Hoogte: 30,5 cm
- Lengte: 24,2 cm
- Breedte: 12,7 cm



Publicatiedatum:  
2026-04-18  
Versie: 0.84

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)