

PHILIPS

Afstandsbediening voor slimme woning, aanpasbare knoppen, bereik 15 m

Smart accessoire

Aanpasbare instellingen

Groot bereik 15 m

Werkt zonder wifi



8721103114488



Bediening via de knoppen

Simpele, betrouwbare bediening van je slimme verlichting met een intuïtieve afstandsbediening met negen knoppen, waarmee je lampen in- of uitschakelt, de helderheid dimt, uit vier voorgeprogrammeerde instellingen kiest of een nachtlampje inschakelt. De vier genummerde knoppen kunnen in de WiZ app worden aangepast om snelkoppelingen naar je favoriete scènes te maken, terwijl een betrouwbaar bereik van 15 meter zorgt voor soepele bediening door het hele huis. Omdat het apparaat zonder wifi rechtstreeks op je lampen wordt aangesloten, werkt het altijd betrouwbaar. Eenvoudig in te stellen met de WiZ app en volledig compatibel met alle Connected by WiZ producten.

Eenvoudige installatie


- Installeren kan niet simpeler

Slimme bediening

- Groot bereik
- Aanpasbare knoppen
- Handige bediening
- Connected by WiZ

Kenmerken

Installeren kan niet simpeler



Download de WiZ app, sluit het apparaat aan op het stopcontact en verbind het met je wifinetwerk. Nu kun je het gaan gebruiken!

Groot bereik

Lampen en apparaten bedienen binnen een straal van 15 meter in elke normale binnenomgeving met wanden en muren.

Aanpasbare knoppen

Gebruik de WiZ om de knoppen voor de lichtinstellingen op je afstandsbediening aan te passen, zodat je snel toegang hebt tot je favorieten.

Handige bediening

Schakel je lampen in of uit, pas de helderheid aan, selecteer verschillende lichtinstellingen en gebruik het nachtlampje – ook als er geen wifi is.

Connected by WiZ

Volledig compatibel met alle Connected by WiZ producten – gebruik de WiZ app om alle voordelen van slimme verlichting in te stellen.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Kunststof

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Inclusief batterijen: Ja
- Bedieningsafstand: 15 m

Opgenomen vermogen

- Spanning: 3 V

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,057 kg
- Totale hoogte: 1,5 mm
- Totale lengte: 13,5 mm
- Totale breedte: 3,8 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Batterijtype: AAA (LR03)
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse III – extra lage veiligheidsspanning

Wat wordt ondersteund

- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires: 9999
- Compatibele besturingssystemen: iOS, Android

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8721103114488
- Nettogewicht: 0,06 kg
- Brutoweight: 0,08 kg
- Hoogte: 16,2 cm
- Lengte: 4,6 cm
- Breedte: 7,6 cm



Publicatiedatum:
2026-06-27
Versie: 0.178

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com