

PHILIPS

Vloerlampen

Solar buitenverlichting

6500K

Zwart

Sensor

8721103124852



Duurzaam en helder

Duurzaam en helder

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- Weerbestendig conform IP65

Hoogwaardig licht

- EyeComfort - licht dat prettig voor je ogen is

Kenmerken

Weerbestendig conform IP65

Een IP-classificering bevat twee cijfers die verwijzen naar de mate van bescherming tegen vaste stoffen, zoals vuil, of vloeistoffen, zoals regen. IP65 betekent dat deze lampen beschermd zijn tegen waterspetters vanuit elke richting en geschikt zijn voor gebruik buiten.

EyeComfort - licht dat prettig voor je ogen is



Licht van slechte kwaliteit kan zorgen voor vermoeide ogen. We spenderen

allemaal veel tijd binnen door, daarom is het belangrijker dan ooit dat uw huis goed verlicht is. Onze producten voldoen aan de strengste testcriteria voor onder andere flikkering, stroboscoopeffecten, verblinding, kleurweergave en dimeffecten, zodat ze voldoen aan de EyeComfort-eisen. Deze Philips LED-verlichting geeft niet alleen comfortabel licht, maar blijft dat ook doen gedurende de hele levensduur. Ze geven meer dan tien jaar consistente lichtkwaliteit, uitvoer en kleur.

Specificaties

Lampkenmerken

- Dimbaar: Nee

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Kunststof

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Ja
- Zonne-energie: Ja
- Middenstuk: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Terras
- Stijl: Modern
- Type: Vloerlampen
- EyeComfort: Nee
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Sensor

Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 8

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,38 kg
- Totale hoogte: 5 mm
- Totale lengte: 14 mm
- Totale breedte: 14 mm

Service

- Garantie: 1 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 800
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: 6500
- Netspanning: DC 4
- IP-classificatie: IP65
- Beschermingsklasse: Klasse III - extra lage veiligheidsspanning
- Lichtbron vervangbaar: Nee

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten:
No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van
toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103124852
- Nettogewicht: 0,38 kg
- Brutogewicht: 0,46 kg
- Hoogte: 15 cm
- Lengte: 18 cm
- Breedte: 5,5 cm



Publicatiedatum:
2026-05-30
Versie: 0.82

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.