

PHILIPS

Meson
inbouwverlichting 90mm

Inbouwlampen

3000K

Zwart

8721103131256



Helder LED-licht dat aangenaam is voor je ogen

Dankzij het robuuste ontwerp en de optimale prestaties is de Philips LED Performance downlight de perfecte lamp om elke ruimte in huis te voorzien van kwaliteit en helderheid. Comfortabel licht dat aangenaam is voor je ogen.

Prestaties

- Lange levensduur tot wel 15.000 uur

LED-lamp van hoge kwaliteit die tientallen jaren meegaat

- Minder verblinding. Groter comfort.

Licht dat aangenaam voor je ogen is

- Geniet van helder maar comfortabel licht met onze vertrouwde EyeComfort-technologie. Verlicht je woning en creëer de perfecte sfeer met LED-lampen die speciaal ontworpen zijn om schittering en flikkering te minimaliseren voor maximaal oogcomfort.

Kenmerken

Lange levensduur tot wel 15.000 uur

Dankzij Philips LED-technologie gaat uw product tot wel 15.000 uur mee.

EyeComfort met verweven optiek

Verweven optiek is een technologie die de algemene verlichtingservaring in je dagelijks leven verbetert. De microlenstechnologie, die is bedrukt met 3D-patronen om het licht te helpen verspreiden, levert een gelijkmatige lichtverdeling op. Dit vermindert de verblinding aanzienlijk. Deze verlichting is zeer zacht en gelijkmatig, wat meer comfort voor je ogen oplevert. Daarnaast is het licht wordt ook slim herverdeeld voor minder verblinding in het verlichte gebied.

Licht dat aangenaam voor je ogen is

Geniet van helder maar comfortabel licht met onze vertrouwde EyeComfort-technologie. Verlicht je woning en creëer de perfecte sfeer met LED-lampen die speciaal ontworpen zijn om schittering en flikkering te minimaliseren voor maximaal oogcomfort.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Nee

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Metaal

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 7.500
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 100
- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: <2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 61,81

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Woonkamer
- Stijl: Contemporary
- Type: Inbouwlampen
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 46 mA

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,04978 kg
- Lengte inbouwopening: 8.0 cm
- Diameter inbouwopening: 8.0 cm
- Inbouwafstand: 9 mm
- Totale hoogte: 4 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Diameter: 90 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 340
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103131256
- Nettogewicht: 0,05 kg
- Brutoweight: 0,07 kg
- Hoogte: 10,5 cm
- Lengte: 4,7 cm
- Breedte: 9,2 cm



Publicatiedatum:
2026-03-21
Versie: 0.143

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.