

# PHILIPS

Filament bulb mat  
100W A60 E27 x6

LED

2700K

1535 lm

50.000 branduren



8721103134813



## Deze lamp is onderdeel van onze meest energiezuinige productreeks

Philips UltraEfficient LED-lampen geven mooi licht, gaan bijzonder lang mee (50.000 branduren) en besparen direct veel energie. Zorg ervoor dat je minder vaak je lampen moet vervangen en geniet van helder licht.

### Ontworpen om langer mee te gaan en meer energie te besparen

- Lamp met lange levensduur - gaat tot 50 jaar mee

### De juiste keuze voor hoogwaardige verlichting

- 5 jaar garantie

# Kenmerken

## Lamp met lange levensduur – gaat tot 50 jaar mee



Voorkom dat je regelmatig je lampen moet vervangen. Onze UltraEfficient LED-lampen gaan 3,5 keer langer mee dan standaard Philips LED-lampen, wat gelijk staat aan een levensduur van 50.000 uur. Zo profiteer je meer dan 50 jaar van een ideale verlichtingsoplossing.

## 5 jaar garantie

Geniet van duurzame, hoogwaardige verlichting met onze ruime garantie van 5 jaar

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Glas

## Design en afwerking

- Materiaal: Glas

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 500.000
- Nominale levensduur: 50.000

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Inclusief batterijen: Nee
- Kies uw kleur: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

## Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 300
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 1535 lm
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 210

## Diversen

- EyeComfort: Nee
- LED-innovaties: UltraEfficient

## Verpakkingsinformatie

- EAN: 8721103134813
- EOC: 872110313481300
- Producttitel: LED CLA A60 100W E27 WW FR ND UE 6CT/4EC

## Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0,4
- Spanning: AC 220-240 V
- Vermogensequivalent: 100
- Energieverbruik: 7,3
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 8

## Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 104 mm
- Totale lengte: 104 mm
- Totale breedte: 60 mm

## Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Diameter: 60 mm
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht

#### De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

#### Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

#### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103134813
- Nettogewicht: 0,23 kg
- Brutoweight: 1,48 kg
- Hoogte: 12,2 cm
- Lengte: 14,7 cm
- Breedte: 21,4 cm



Publicatiedatum:  
2026-06-06  
Versie: 0.223

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.