

PHILIPS

Slimme draaischakelaar,
handige besturing, dimmen,
oplaadbare batterij

Smart accessoire

Aanpasbare instellingen

Wandmontage en
afstandsbediening

Werkt zonder wifi



8721103136039



Handige bediening

Bedien je verlichting moeiteloos met een strakke slimme draaiknop, voorzien van een soepele draaiknop voor aan/uit en dimmen, plus twee programmeerbare knoppen voor directe toegang tot je favoriete lichtinstellingen. Pas de knoppen in de WiZ app aan om je eigen snelkoppelingen te maken. Bevestig vervolgens de compacte basis aan de muur of haal de magnetische draaiknop eraf voor draadloze bediening waar en wanneer je maar wilt. De schakelaar communiceert rechtstreeks met je lampen, dus hij werkt ook zonder wifi betrouwbaar. Een subtiele LED-ring geeft aan of de lampen branden of dat de via USB oplaadbare batterij moet worden opgeladen. Eenvoudig in te stellen met de WiZ app en volledig compatibel met alle Connected by WiZ producten.

Eenvoudige installatie

- Installeren kan niet simpeler

Slimme bediening


- Groot bereik
- Connected by WiZ
- Aanpasbare lichtscènes

Vormfactor

- Handige bediening

Kenmerken

Installeren kan niet simpeler



Download de WiZ app, sluit het apparaat aan op het stopcontact en verbind het met je wifinetwerk. Nu kun je het gaan gebruiken!

Groot bereik

Lampen en apparaten bedienen binnen een straal van 15 meter in elke normale binnenomgeving met wanden en muren.

Connected by WiZ

Volledig compatibel met alle Connected by WiZ producten – gebruik de WiZ app om alle voordelen van slimme verlichting in te stellen.

Aanpasbare lichtscènes

Voor nog meer gebruiksgemak kun je in de WiZ app 4 verlichtingsscènes instellen. Schakel tussen je favoriete sferen door kort of lang op de knop te drukken.

Handige bediening

Monteer de basis waar je wilt en neem de afstandsbediening eruit voor draadloze bediening van de verlichting.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Inclusief batterijen: Ja
- Bedieningsafstand: 15 m

Opgenomen vermogen

- Spanning: 5 V

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,1 kg
- Lengte inbouwopening: 86 cm
- Diameter inbouwopening: 86 cm
- Totale hoogte: 2,49 mm
- Totale lengte: 8,6 mm
- Totale breedte: 8,6 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Batterijtype: LP402030
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse III - extra lage veiligheidsspanning

Wat wordt ondersteund

- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires: 9999
- Compatibele besturingssystemen: iOS, Android

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103136039
- Nettogewicht: 0,1 kg
- Brutoweight: 0,14 kg
- Hoogte: 13,7 cm
- Lengte: 6,1 cm
- Breedte: 10,6 cm



Publicatiedatum:
2026-07-01
Versie: 0.166

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.