

PHILIPS

Sokkel-/
padlampen 0,85W

Solar buitenverlichting

3000K

Zwart

Spatwaterdicht

8721103140135



Tuinlamp op zonne- energie voor alle seizoenen

Duurzame lamp op zonne-energie waarmee je geld bespaart

Gebruiksgemak

- Uitgebreide toepassingsmogelijkheden

Stijl je tuin met licht

- Kies voor sokkellampen

Kenmerken

Uitgebreide toepassingsmogelijkheden

Ideale buitenverlichting voor in de tuin, op het terras, langs het tuinpad en op het balkon. De Philips wandlampen, lantaarns, sokkellampen en plafondlampen voor buiten bieden een gezellige, ontspannen sfeer tijdens de schemering en zorgen voor veilige verlichting in het donker.

Kies voor sokkellampen



Verbeter je buitenruimte met deze sokkellamp, de perfecte verlichting voor in je tuin, op je terras of langs een oprit en paden.

Specificaties

Lampkenmerken

- Dimbaar: Nee

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Kunststof

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Nee
- Zonne-energie: Ja
- Middenstuk: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 70
- Kleurtemperatuur: 3000 K

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Sokkel-/padlampen
- EyeComfort: Nee
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Waterbestendig

Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 0,85

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,66 kg
- Totale hoogte: 24 mm
- Totale lengte: 11 mm
- Totale breedte: 10 mm

Service

- Garantie: 1 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 80
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Wit licht
- Netspanning: DC 4.2
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse III - extra lage veiligheidsspanning
- Lichtbron vervangbaar: Nee

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten:
No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van
toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103140135
- Nettogewicht: 0,66 kg
- Brutoweight: 0,81 kg
- Hoogte: 12 cm
- Lengte: 19,5 cm
- Breedte: 15,1 cm



Publicatiedatum:
2026-06-13
Versie: 0.74

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.