

# PHILIPS

Amigo plafondlamp met ventilator, 40W (lamp) + 20W (ventilator)


Plafondlampen met ventilator

2700-6500K

Wit

Dimbaar; afstandsbediening; RGB-kleuren; instelbaar wit licht

8721103145710



## Stevige plafondventilator met dimbaar en tunable LED-licht

De Philips Amigo plafondventilator met LED-licht houdt je binnenruimtes de hele dag en het hele jaar door helder, comfortabel en kleurrijk. Met gebogen bladen in een stevige behuizing met dubbele ring voor een veilige en betrouwbare werking, een maximaal luchtstroomvolume van 30m<sup>3</sup>/min, zes ventilatorsnelheden en twee luchtstroomrichtingen koelt onze plafondventilator snel in de zomer en circuleert hij de lucht effectief in de winter. De fluisterstille motor verstoort je slaap of concentratie niet, terwijl het gestroomlijnde blad het geluid van de wind vermindert. Creëer de perfecte sfeer met negen kleurmodi, waaronder zes dynamische full-color modi en instelbaar wit licht van warm- (2700K) tot koelwit licht (6500K). Met onze verbeterde RF-afstandsbediening kun je je plafondventilator met LED-licht overal in huis bedienen - je hoeft de afstandsbediening niet op de ventilator te richten.

### Verander de sfeer met gekleurd licht

- Kleurrijke en dynamische lichtscènes

### Eersteklas kwaliteit

- Stille werking

**Bediening**

- Intuïtieve afstandsbediening

**Prestaties**

- Regelbare ventilatorsnelheid
- Twee luchtstroomrichtingen
- Comfortabele luchtstroom

**Veiligheid en duurzaamheid**

- Sterk en veilig

# Kenmerken

## Kleurrijke en dynamische lichtscènes

Verander met één druk op de knop de sfeer zodat die bij je activiteiten past; 9 kleurmodi inclusief 8 dynamische lichtshows en tunable wit licht van warm 2700K tot koel 6500K

## Stille werking

Stille gelijkstroommotor (<50 dB, minder dan het zoemen van een koelkast) verstoort je slaap of concentratie niet; de stabiele plafondbevestiging beperkt wiebelen tot een minimum

## Intuïtieve afstandsbediening

Met een intuïtieve RF-afstandsbediening kun jij je plafondventilator met LED-licht eenvoudig overal in huis bedienen. Je hoeft de afstandsbediening niet op de ventilator te richten

## Regelbare ventilatorsnelheid

Met de Philips plafondventilators heb je de keuze uit zes ventilatorsnelheden, waardoor je de luchtstroom precies aan je activiteiten en aan de seizoenen kunt aanpassen

## Twee luchtstroomrichtingen

De gelijkstroommotor maakt voorwaartse en achterwaartse luchtstromen mogelijk, voor gebruik het hele jaar door: verkoeling in de zomer en warme lucht circulatie in de winter

## Comfortabele luchtstroom

Onze plafondventilator koelt snel en effectief dankzij een robuuste gelijkstroommotor en een maximaal luchtstroomvolume van 170 m<sup>3</sup>/min

## Sterk en veilig

het stevige ontwerp met dubbele ring is sterker en veiliger dan de structuren met enkele ring die in andere plafondventilatoren worden gebruikt, eenvoudige installatie met draaien en vergrendelen

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Ja

## Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

## Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Aantal schakelcycli: 15.000
- Nominale levensduur: 15.000

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Ja

## Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700-6500 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: <2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 110

### Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen met ventilator
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Dimbaar, Afstandsbediening, RGB-kleuren, Instelbaar wit

### Andere eigenschappen

- Lampstroom: 300 mA
- Ventilatorstroom: 1.620 m<sup>3</sup>/h
- Ventilatorefficiëntie: 81

### Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 2 kg
- Totale hoogte: 151 mm

### Service

- Garantie: 5 jaar

### Technische specificaties

- Diameter: 480 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 4400 @ 4000K
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Instelbaar wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

### De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

### Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Compatibele besturingssystemen: Niet van toepassing
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103145710
- Nettogewicht: 1,5 kg
- Brutoweight: 2,32 kg
- Hoogte: 51,7 cm
- Lengte: 51,7 cm
- Breedte: 18,7 cm



Publicatiedatum:  
2026-06-27  
Versie: 0.111

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.