

PHILIPS

Filamentlamp mat
60W A60 E27

LED

2200-3000K

806 lumen

15.000 branduren

Dimmen



8721103158826



Heldere LED-verlichting met uitstekende lichtkwaliteit

Philips LED-lampen geven mooi warmwit licht, hebben een lange levensduur en besparen onmiddellijk veel energie. Met een modern en elegant ontwerp is deze dimbare lamp de perfecte vervanging voor je oude traditionele lampen.

Creëer het juiste licht voor uw woning

- Perfect voor algemene kamerverlichting

Light beyond illumination

- Dimt naar een warme gloed

Kenmerken

Perfect voor algemene verlichting



Moderne verlichting met standaard Philips LED-lampen voor all-around verlichting, perfect voor algemene ruimteverlichting.

Dimt naar een warme gloed

Met deze dimbare lamp kunt u dimmen van een warm licht van 2200 K naar licht van 2700 K. Hoe meer u dimt, hoe warmer het licht.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Ja
- Lampmateriaal: Glas

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Inclusief batterijen: Nee
- Kies uw kleur: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 300
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2200-3000 K
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 136

Diversen

- EyeComfort: Nee
- Extra functies: WarmGlow

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8721103158826
- EOC: 872110315882600
- Producttitel: CLA A60 60W WGD 3000K E27 FR 1CT DISC-A

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.6
- Spanning: AC 220-240 V
- Vermogensequivalent: 60
- Energieverbruik: 5,9
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 6

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 104 mm
- Totale lengte: 104 mm
- Totale breedte: 60 mm

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Diameter: 60 mm
- Lamptechnologie: Led

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103158826
 - Nettogewicht: 0,03 kg
 - Brutowicht: 0,06 kg
- Hoogte: 12,1 cm
 - Lengte: 6,7 cm
 - Breedte: 6,7 cm



Publicatiedatum:
2026-06-10
Versie: 0.28

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.