

PHILIPS

Filamentkaarslamp
mat 40W B35 E14

LED

2200-3000K

470 lumen

15.000 branduren

Dimmen



8721103158840



Heldere LED-verlichting met uitstekende lichtkwaliteit

Matte Philips LED-kaarslampen zorgen voor een zacht, diffuus lichteffect en gaan bijzonder lang mee. Met een puur en elegant ontwerp is deze lamp de perfecte match voor kroonluchters met kleine fittingen (E14).

Creëer het juiste licht voor uw woning

- Perfect voor decoratieve armaturen

Light beyond illumination

- Dimt naar een warme gloed

Kenmerken

Perfect voor decoratieve armaturen



Moderne verlichting in Philips LED-kaarsslampen voor gebruik in decoratieve armaturen zoals kroonluchters, plafondventilators, sierstrips en lantaarns.

Dimt naar een warme gloed

Met deze dimbare lamp kunt u dimmen van een warm licht van 2200 K naar licht van 2700 K. Hoe meer u dimt, hoe warmer het licht.

Specificaties

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103158840
- Nettogewicht: 0,01 kg
- Brutoweight: 0,03 kg
- Hoogte: 11,2 cm
- Lengte: 4,6 cm
- Breedte: 4,6 cm



Publicatiedatum:
2026-05-02
Versie: 0.30

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.