

# PHILIPS

Filamentkaarslamp  
mat 40W B35 E14

LED

2200-3000K

470 lumen

15.000 branduren

Dimmen



8721103158840



## Heldere LED-verlichting met uitstekende lichtkwaliteit

Matte Philips LED-kaarslampen zorgen voor een zacht, diffuus lichteffect en gaan bijzonder lang mee. Met een puur en elegant ontwerp is deze lamp de perfecte match voor kroonluchters met kleine fittingen (E14).

### Creëer het juiste licht voor uw woning

- Perfect voor decoratieve armaturen

### Light beyond illumination

- Dimt naar een warme gloed

# Kenmerken

## Perfect voor decoratieve armaturen



Moderne verlichting in Philips LED-kaarslampen voor gebruik in decoratieve armaturen zoals kroonluchters, plafondventilators, sierstrips en lantaarns.

## Dimt naar een warme gloed

Met deze dimbare lamp kunt u dimmen van een warm licht van 2200 K naar licht van 2700 K. Hoe meer u dimt, hoe warmer het licht.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare kaarslamp
- Fitting: E14
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Ja
- Lampmateriaal: Glas

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Inclusief batterijen: Nee
- Kies uw kleur: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

## Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 300
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2200-3000 K
- Nominale lichtstroom: 470 lm
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 138

## Diversen

- EyeComfort: Nee
- Extra functies: WarmGlow

## Verpakkingsinformatie

- EAN: 8721103158840
- EOC: 872110315884000
- Producttitel: CLA B35 40W WGD 3000K E14 FR 1CT DISC-A

## Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.6
- Spanning: AC 220-240 V
- Vermogensequivalent: 40
- Energieverbruik: 3,4
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 4

## Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 97 mm
- Totale lengte: 97 mm
- Totale breedte: 35 mm

## Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Diameter: 35 mm
- Lamptechnologie: Led

## De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

## Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

**Afmetingen en gewicht verpakking**

- EAN/UPC - product: 8721103158840
- Nettogewicht: 0,01 kg
- Brutoweight: 0,03 kg
- Hoogte: 11,2 cm
- Lengte: 4,6 cm
- Breedte: 4,6 cm



Publicatiedatum:  
2026-06-10  
Versie: 0.30

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.