

PHILIPS

Gradient Light Bars, RGBIC LED, Connected by WiZ

Smart LED

Gekleurde lichteffecten

Statische en dynamische lichtinstellingen

Sync met tv (hardware vereist)



8721103160669



Overal sfeervolle licht

Breng dynamische gekleurde verlichting in je huis met deze Gradient Light Bars (2 inbegrepen). RGBIC technologie produceert levendige lichteffecten in meerdere kleuren tegelijk. Plaats ze horizontaal, verticaal of achter je tv/monitor voor de perfecte sfeer. Met vooraf ingestelde standen kun je gemakkelijk schakelen tussen dynamische en statische lichtinstellingen. Je kunt je light bars zelfs synchroniseren met je tv-scherm (vereist synchronisatiehardware) of ze laten dansen in de maat van de favoriete nummers.

Eenvoudige installatie

- Installeren kan niet simpeler

Slimme functies

- SpaceSense bewegingsdetectie
- Synchroniseer muziek

Slimme apparaten

- Matter-certificaat

Lichtinstellingen

- Soepel kleurverloop
- Meeslepend licht

Vormfactor

- Meerdere montageopties


Kenmerken

Installeren kan niet simpeler



1. Download de WiZ app
2. Schakel je lamp in
3. Verbind de lamp met Wi-Fi

SpaceSense bewegingsdetectie



Verander je lampen in bewegingssensoren met behulp van SpaceSense-technologie, zodat ze automatisch aangaan zodra je de kamer binnenkomt. Je hebt alleen minstens twee 'Connected by WiZ' lampen of apparaten nodig.

Synchroniseer muziek




Voel het ritme met Music Sync. Synchroniseer je verlichting moeiteloos met je favoriete muziek via de microfoon op je smartphone.

Matter-certificaat




Bedien op jouw manier met de smart home assistent van jouw voorkeur – compatibel met Matter voor naadloze integratie met Alexa, Google Home en Apple Home.

Soepel kleurverloop




Wall washing met meerdere kleuren tegelijk, soepel gemengd voor prachtige lichteffecten met kleurverloop.

Meeslepend licht



Transformeer je home entertainment-ervaring door je lampen te synchroniseren met muziek en video – synchronisatiehardware vereist.

Meerdere montageopties



Je kunt de light bars horizontaal of verticaal plaatsen, of ze met de montagebeugels achterop je beeldscherm bevestigen.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Ja

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Bereik omgevingstemperatuur: -10 tot +40 °C
- Nominale levensduur: 15.000

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Kies uw kleur: Ja
- Dimbaar met afstandsbediening: Ja
- Volledig weerbestendig: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Aan/uit-schakelaar in kabel: Nee
- Inclusief afstandsbediening: Nee
- Zonne-energie: Nee
- WarmGlow, dimbaar licht: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): ≥80
- Kleurtemperatuur: 2700/6500
- Opwarmtijd tot 60% licht: <2

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Kinderkamer, Entertainmentruimte

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 58 mA

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.7
- Spanning: 220-240 V
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 8

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,545 kg
- Totale hoogte: 5,04 mm
- Totale lengte: 31,8 mm
- Totale breedte: 9 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: NA
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Kleurverloop en wit licht (RGBICW)
- Wattage meegeleverde lamp: 8.2
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Ja

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: Yes
- Wifi: 802.11b/g/n
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires: 9999
- Compatibele besturingssystemen: iOS, Android
- Communicatieprotocol: Bluetooth, Wifi (2,4 GHz)
- Compatibel met systemen van derden: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Matter-functionaliteit: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103160669
- Nettogewicht: 0,55 kg
- Brutoweight: 0,81 kg
- Hoogte: 17,1 cm
- Lengte: 7,4 cm
- Breedte: 41,3 cm



Publicatiedatum:
2026-07-04
Versie: 0.150

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com