

PHILIPS

Gradient Floor
Light, RGBIC
LED, Connected by WiZ

Smart LED

Gekleurde lichteffecten

Statische en dynamische
lichtinstellingen

Sync met tv (hardware vereist)



8721103160706



Kleuraccenten

Transformeer je ruimte met deze Gradient Floor Light. RGBIC technologie produceert levendige lichteffecten in meerdere kleuren tegelijk. Met een slank, minimalistisch ontwerp staat hij prachtig in elke ruimte, en met aanpasbare vooraf ingestelde standen kun je kiezen tussen dynamische beweging of een zachte, statische gloed. Je kunt je light bars zelfs synchroniseren met je tv-scherm (vereist synchronisatiehardware) of ze laten dansen in de maat van de favoriete nummers.

Eenvoudige installatie

- Installeren kan niet simpeler

Slimme functies

- SpaceSense bewegingsdetectie
- Synchroniseer muziek

Slimme apparaten

- Matter-certificaat

Lichtinstellingen

- Soepel kleurverloop
- Meeslepend licht

Vormfactor

- Stijlvol ontwerp


Kenmerken

Installeren kan niet simpeler



1. Download de WiZ app
2. Schakel je lamp in
3. Verbind de lamp met Wi-Fi

SpaceSense bewegingsdetectie



Verander je lampen in bewegingssensoren met behulp van SpaceSense-technologie, zodat ze automatisch aangaan zodra je de kamer binnenkomt. Je hebt alleen minstens twee 'Connected by WiZ' lampen of apparaten nodig.

Synchroniseer muziek




Voel het ritme met Music Sync. Synchroniseer je verlichting moeiteloos met je favoriete muziek via de microfoon op je smartphone.

Matter-certificaat




Bedien op jouw manier met de smart home assistent van jouw voorkeur – compatibel met Matter voor naadloze integratie met Alexa, Google Home en Apple Home.

Soepel kleurverloop



Wall washing met meerdere kleuren tegelijk, soepel gemengd voor prachtige lichteffecten met kleurverloop.

Meeslepend licht



Transformeer je home entertainment-ervaring door je lampen te synchroniseren met muziek en video – synchronisatiehardware vereist.

Stijlvol ontwerp



De moderne, minimalistische stijl van de lamp past moeiteloos in elke ruimte en brengt een vleugje verfijning en elegantie in je huis.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Ja

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Kunststof, Aluminium

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Bereik omgevingstemperatuur: -10 tot +40 °C
- Nominale levensduur: 15.000

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Kies uw kleur: Ja
- Dimbaar met afstandsbediening: Ja
- Volledig weerbestendig: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Aan/uit-schakelaar in kabel: Nee
- Inclusief afstandsbediening: Nee
- Zonne-energie: Nee
- WarmGlow, dimbaar licht: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): ≥80
- Kleurtemperatuur: 2200-6500 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: <2

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Kinderkamer, Entertainmentruimte

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 69 mA

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.7
- Spanning: 220-240 V
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 9,5

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 1,347 kg
- Totale lengte: 135,5 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Diameter: 90 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: NA
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Kleurverloop en wit licht (RGBICW)
- Wattage meegeleverde lamp: 9.7
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Ja

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: Yes
- Wifi: 802.11b/g/n
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires: 9999
- Compatibele besturingssystemen: iOS, Android
- Communicatieprotocol: Bluetooth, Wifi (2,4 GHz)
- Compatibel met systemen van derden: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Matter-functionaliteit: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103160706
- Nettogewicht: 1,35 kg
- Brutoweight: 3,03 kg
- Hoogte: 14,8 cm
- Lengte: 143,4 cm
- Breedte: 14,3 cm



Publicatiedatum:
2026-07-04
Versie: 0.150

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com