

PHILIPS

Mobile tafellamp

Smart LED

Twee lichtzones

Miljoenen kleuren

Instelbaar wit licht

8721103160744



Breng je verlichting tot leven

Kies elke gewenste kleur licht uit het palet of gebruik dynamische voorgeprogrammeerde instellingen zoals 'Open haard' of 'Oceaan', met dubbele lichtzone die twee kleuren tegelijk kan weergeven. Stel je sfeer gemakkelijk nauwkeurig in met instelbaar wit licht, variërend van fris, koel wit dat de concentratie bevordert tot warme, ontspannende tinten (2200K-6500K). De lamp heeft een draagbaar ontwerp, met een oplaadbare batterij en een handig handvat.

Slimme bediening

- Intuïtieve bediening

Slimme functies

- SpaceSense bewegingsdetectie

Slimme apparaten

- Matter-certificaat

Lichtinstellingen

- Fullcolourlicht
- Altijd het juiste licht
- Twee lichtzones

Vormfactor

- Breng je verlichting tot leven


Kenmerken

Intuïtieve bediening



Zet hem aan en uit, dim het licht en wissel tussen je 4 favoriete lichtinstellingen via de knoppen.

Fullcolourlicht




Bepaal de sfeer met miljoenen levendige kleuren of een voorgeprogrammeerde lichtinstelling.

Breng je verlichting tot leven



Compact en oplaadbaar zodat je hem overal kunt gebruiken.

SpaceSense bewegingsdetectie



Verander je lampen in bewegingssensoren met behulp van SpaceSense-technologie, zodat ze automatisch aangaan zodra je de kamer binnenkomt. Je hebt alleen minstens twee 'Connected by WiZ' lampen of apparaten nodig.

Altijd het juiste licht



Voel je 's morgens verfrist met vitaliserende tinten of creëer een gezellige sfeer met zachter licht.

Twee lichtzones



Mogelijkheid om twee verschillende kleuren tegelijk weer te geven.

Matter-certificaat



Bedien op jouw manier met de smart home assistent van jouw voorkeur – compatibel met Matter voor naadloze integratie met Alexa, Google Home en Apple Home.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Ja

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 25 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 25.000

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Aan/uit-schakelaar in kabel: Nee
- Inclusief afstandsbediening: Nee
- Zonne-energie: Nee
- WarmGlow, dimbaar licht: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Opwarmtijd tot 60% licht: <2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 29

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Sfeer
- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 90 mA

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.6
- Spanning: 220-240 V

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,65 kg
- Totale hoogte: 19,3 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Diameter: 116 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 400
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Gekleurd en wit licht (RGBW)
- Wattage meegeleverde lamp: 13.5
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Ja

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: Yes
- Wifi: 802.11b/g/n
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires: 9999
- Compatibele besturingssystemen: iOS, Android
- Communicatieprotocol: Bluetooth, Wifi (2,4 GHz)
- Compatibel met systemen van derden: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Matter-functionaliteit: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103160744
- Nettogewicht: 0,65 kg
- Brutogewicht: 1,03 kg
- Hoogte: 27,6 cm
- Lengte: 16,7 cm
- Breedte: 16,7 cm



Publicatiedatum:
2026-07-01
Versie: 0.122

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.