

PHILIPS

Hammock-vegglampe,
60 W, E27, ingen pære

myGarden

Ingen lyspære

Svart

Vanntett



01643/30/PN



Skap flotte stunder utendørs

Få vintagestilen utendørs med denne vegg lampen fra Philips myGarden i svart utgave. Retrodesignet er stilig og passer godt utendørs. Kvalitetsmaterialene og den svarte utførelsen passer perfekt til den personlige stilen din.

Laget for utendørs bruk

- Materialer i høy kvalitet

Egenskaper

- Værbestandig

Gled deg over livet utendørs

- Skap en stilig og innbydende atmosfære

Høydepunkter

Materialer i høy kvalitet

Denne Philips utendørslampen er laget av kvalitetsmaterialer med overlegen utførelse. Dette sikrer et solid produkt som varer lenge og ikke ruster eller blir flekkete uansett værforhold

Værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt utformet for fuktige utendørsmiljøer og har gjennomgått omfattende testing for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis av to tall – det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv, og det andre henviser til beskyttelse mot vann. Denne lampen er utformet med IP44, noe som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er ideelt for utendørs almenbelysning.

Skap en stilig atmosfære

Denne utendørs vegg lampen er designet ut fra det nyeste innen trender og livsstil for enkelt å kunne passe sammen med uteplassen og gjenspeile den atmosfæren du alltid har ønsket.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Metall

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Nei

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Lysegenskaper

- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 102

Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Terrasse
- Stil: Klassisk
- Type: Vegg lampen
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,850 kg
- Total høyde: 237 mm
- Total lengde: 300 mm
- Total bredde: 366 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lyskildeteknologi: LED
- Strømnett: 50 Hz
- Energiklassen til inkludert lyskilde: lyskilde følger ikke med
- Armatur/sokkel: E27
- Lyspære følger med: -
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut: Ja
- Antall lyskilder: 1

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke tilgjengelig
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696156759
- Nettovekt: 0,85 kg
- Bruttovekt: 1,25 kg
- Høyde: 37,8 cm
- Lengde: 25,3 cm
- Bredde: 25,3 cm



Utgivelsesdato:
2026-06-24
Versjon: 0.509

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com