

PHILIPS


Raindrop-vegglampe,
60 W, E27, ingen pære

myGarden

Ingen lyspære

Antrasitt

Vanntett



01652/52/PN



Gled deg over en vakker hage

Skap en autentisk utendørscene med denne vakre Philips myGarden-vegglampe i værbitt sølv. Den er designet med aluminium av høy kvalitet og den sprer varm hvit energi til din sjarmerende hage eller terrasse.

Få utendørsbelysning på en enkel måte

- IP44 – værbestandig

Høydepunkter

IP44 – værbestandig



Denne PIR-sensoren fra Philips er spesielt utviklet for fuktige utendørsmiljøer. Den har blitt grundig testet for å sikre at den er vanntett. IP-klassen angis av to figurer. Den første henviser til beskyttelsesnivået mot støv og den andre mot vann. Denne PIR-sensoren fra Philips har IP44, som

betyr at den er beskyttet mot vannsprut og ideell for utendørsbruk.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Antrasitt
- Materiale: Metall

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Nei

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Lysegenskaper

- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 116

Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Patio
- Stil: Klassisk
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 1,500 kg
- Total høyde: 428 mm
- Total lengde: 300 mm
- Total bredde: 381 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lyskildeteknologi: LED
- Strømnett: 50–60 Hz
- Energiklassen til inkludert lyskilde: lyskilde følger ikke med
- Armatur/sokkel: E27
- Lyspære følger med: -
- IP-klasse: IP44 | Ledningsbeskyttet og sprutsikker
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut: Ja
- Antall lyskilder: 1

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696169865
- Nettovekt: 1,5 kg
- Bruttovekt: 2,2 kg
- Høyde: 43,3 cm
- Lengde: 27 cm
- Bredde: 27 cm



Utgivelsesdato:
2026-04-15
Versjon: 0.483

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com