

PHILIPS


Patio-vegglampe,
60 W, E27, ingen pære

myGarden

Ingen lyspære

Grå

Vanntett



15280/54/PN



Gled deg over en vakker hage

Denne vakre svarte og sølvfargede Philips myGarden-vegglampen lyser opp hageveggen eller terrassen med varmt hvitt, energibesparende lys. Den er laget av aluminium i høy kvalitet og tilfører det perfekte preget til hagen.

Utform hagen din med lys

- Dekorativ utendørsbelysning
- Velg for gammeldags stil
- Velg for utendørs vegglamper
- Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff

Få utendørsbelysning på en enkel måte

- Enkel å sette opp for ethvert bruksområde
- Værbestandig



Høydepunkter

Dekorativ utendørsbelysning

Utendørsbelysning kan forbedre hagens utseende eller utendørsområdet ved å belyse elementer, lyse opp stier på en fin måte eller skape en perfekt stemning for minneverdige kvelder med venner og familie. Derfor har Philips skapt myGarden, en serie med vakker og dekorativ utendørsbelysning som med stil og funksjonalitet hjelper deg med å gjøre mest mulig ut av utendørsområdet.

Velg for gammeldags stil

Denne lampen er designet i Europa og har en unik design for å hjelpe deg med å skape en gammeldags stil ute.

Velg for utendørs vegglamper

Få mest mulig ut av utendørsområdet med denne vegglampen som er perfekt å montere nær inngangsdøren eller på terrasseveggene.

Materiale i høy kvalitet

Denne Philips-lampen er laget spesielt for utendørsområder. Den er robust og konstruert for å vare, slik at den lyser opp hagen kveld etter kveld. Den er laget av formstøpt aluminium av høy kvalitet og overlegne syntetiske materialer.

Enkel å sette opp

Lampen og holderne er utformet for en brukervennlig montering, og alt du trenger for å komme i gang, følger med i esken, blant annet en torxnøkkel og en torxskrue. Du får klar veiledning om hvor du kan montere produktet, og relevant informasjon om IP-vurdering når det gjelder vanntetthet.

Værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt utformet for fuktige utendørsmiljøer og har gjennomgått omfattende testing for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis av to tall – det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv, og det andre henviser til beskyttelse mot vann. Denne lampen er utformet med IP44, noe som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er ideelt for utendørs almennbelysning.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Grå
- Materiale: Aluminium

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Sikret mot vind og vær: Ja

Diverse

- Spesielt designet for: Hage og terrasse
- Stil: Klassisk
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 1,580 kg
- Høyde: 23,5 cm
- Lengde: 14 cm
- Bredde: 19,7 cm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Strømnett: 50–60 Hz
- LED: Nei
- Energiklassen til inkludert lyskilde: lyskilde følger ikke med
- Armatur/sokkel: E27
- Lyspære følger med: -
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 60 W
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut: Ja
- Antall lyskilder: 1

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696169827
- Nettovekt: 1,58 kg
- Bruttovekt: 1,76 kg
- Høyde: 24,6 cm
- Lengde: 14,6 cm
- Bredde: 20,3 cm
- Materialenummer (12NC): 915005693101



Utgivelsesdato:
2024-05-03
Versjon: 0.215

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com