

PHILIPS

Bustan-stolpelys,
9 W

myGarden

2700 K

Antrasitt

Vanntett



16486/93/P0



Nyt en vakkert opplyst hage

Et vakkert L-formet lys. Denne minimalistiske Philips Bustan-stolpelys i antrasittgrå aluminium av høy kvalitet, kaster fra seg et diffust varmhvitt LED-lys som passer utmerket for å lyse opp en gangsti eller terrasse.

Bærekraftige belysningsløsninger

- Energibesparende
- LED-lyskilde av høy kvalitet

Gi hagen din et nytt design

- Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff

Avansert belysning for utendørs bruk

- Kompatibel med veggmonterte lysdimmere
- Philips tilbyr fem års garanti på LED-modulen og driveren

Egenskaper

- Enkel installering
- Værbestandig
- Lang driftstid opptil 30 år

Høydepunkter

Energibesparende



Sammenlignet med tradisjonelle lyskilder sparer denne Philips-lyskilden energi. Dette gjør at du får lavere strømregning og at du hjelper miljøet.

LED-lyskilde av høy kvalitet

LED-lyskilden som følger med denne Philips-lampen, er en unikt utviklet løsning fra Philips. Den slås umiddelbart på, gir optimalt lys og får frem fargene i hjemmet ditt.

Materiale i høy kvalitet

Denne Philips-lampen er laget spesielt for utendørsområder. Den er robust og konstruert for å vare, slik at den lyser opp hagen kveld etter kveld. Den er laget av formstøpt aluminium av høy kvalitet og overlegne syntetiske materialer.

Kompatibel med veggmonterte lysdimmere



Juster lysstyrken til dette belysningsproduktet fra Philips med en veggmontert lysdimmer (følger ikke med) for å skape stemning i et rom, fremheve en del av hjemmet og mer.

Fem års garanti på LED-systemet



I tillegg til standardgarantien på to år på denne lampen gir Philips fem års garanti på LED-systemet, altså LED-modulen og driveren i denne lampen.

Enkel installering



Noen ganger kan det være vanskelig å installere belysning, men med denne utendørslampen fra Philips går installeringen som en lek. Denne varen leveres med en torxnøkkel.

Værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt utformet for fuktige utendørsmiljøer og har gjennomgått omfattende testing for å sikre at den er vannrett. IP-nivået angis av to tall – det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv, og det andre henviser til beskyttelse mot vann. Denne lampen er utformet med IP44, noe som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er ideelt for utendørs almenbelysning.

Lang levetid (30 år)



En lyskilde du kan stole på. De integrerte LED-lyspærene som brukes i denne LED-lampen fra Philips, kommer til å vare opptil 30 000 timer (som tilsvarer 30 år med en gjennomsnittlig bruk på 3 timer per dag og med minst 13 000 brytersykluser). Det er godt å vite at du ikke trenger å bekymre deg for vedlikehold eller å skifte lyspære, samtidig som du får den perfekte lysstemningen i hjemmet.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Antrasitt
- Materiale: Metall

Holdbarhet

- Nominell levetid: 30 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrrert LED: Ja

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 2700 K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 145

Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Stolpelys
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

Strømforbruk

- Effektforbruk: 9

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 2,555 kg
- Total høyde: 770 mm
- Total lengde: 220 mm
- Total bredde: 90 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lyskilde tilsvarende tradisjonell lyspære på: 40
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 1000 lm
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Strømnett: 50–60 Hz
- Energiklassen til inkludert lyskilde: F
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Antall lyskilder: 2

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696158906
- Nettovekt: 2,56 kg
- Bruttovekt: 2,86 kg
- Høyde: 82,6 cm
- Lengde: 9,6 cm
- Bredde: 22,6 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.471

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com