

PHILIPS

Vegglampe

myGarden

Cockatoo IR

rustfritt stål

LED



16491/47/PO



Alltid lys når du kommer hjem

Philips Cockatoo i rustfritt stål gir både stil og styrke til veggen din. Det runde, moderne designen kaster fra seg rikelig med varmt LED-lys, nedover. En bevegelsessensor følger med, slik at den slår seg automatisk på når noen kommer i nærheten.

Bærekraftige belysningsløsninger

- Energibesparende
- LED-lyskilde av høy kvalitet

Laget for utendørs bruk

- Rustfritt stål av høy kvalitet og utmerkede syntetiske materialer

Avansert belysning for utendørs bruk

- Praktisk og sikker, bevegelsessensor følger med
- Philips tilbyr fem års garanti på LED-modulen og driveren

Egenskaper

- Enkel installering
- Værbestandig
- Lang driftstid

Høydepunkter

Energibesparende



Sammenlignet med tradisjonelle lyskilder sparer denne Philips-lyskilden energi. Dette gjør at du får lavere strømregning og at du hjelper miljøet.

LED-lyskilde av høy kvalitet

LED-lyskilden som følger med denne Philips-lampen, er en unikt utviklet løsning fra Philips. Den slås umiddelbart på, gir optimalt lys og får frem fargene i hjemmet ditt.

Materiale i høy kvalitet

Denne Philips-lampen er laget spesielt for utendørsområder. Den er robust og konstruert for å vare, slik at den lyser opp hagen kveld etter kveld. Den er laget av rustfritt stål av høy kvalitet og utmerkede syntetiske materialer.

Bevegelsessensor er inkludert



En bevegelsessensor er inkludert for å ønske deg velkommen når du kommer hjem, eller fortelle deg at andre har ankommet. Når sensoren oppdager bevegelse slås lampene på automatisk.

Fem års garanti på LED-systemet



I tillegg til standardgarantien på to år på denne lampen gir Philips fem års garanti på LED-systemet, altså LED-modulen og driveren i denne lampen.

Enkel installering



Noen ganger kan det være vanskelig å installere belysning, men med denne utendørslampen fra Philips går installeringen som en lek. Denne varen leveres med en torxnøkkel.

Værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt utformet for fuktige utendørsmiljøer og har gjennomgått omfattende testing for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis av to tall – det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv, og det andre henviser til beskyttelse mot vann. Denne lampen er utformet med IP44, noe som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er ideelt for utendørs almennbelysning.

Lang driftstid



Philips LED-lys lyser i gjennomsnitt opptil 25000 timer (som tilsvarer et gjennomsnitt på 25 år på grunnlag av en gjennomsnittlig bruk på 3 timer/dag med en på/av-syklusaktivitet på minst 13 000 på/av).

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Rustfritt stål
- Materiale: Metall

Holdbarhet

- Nominell levetid: 25 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Ja
- Bevegelsessensor: Ja

Hageområde

- Hageområde: Gårdsplass

Lysegenskaper

- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 113 lm/W

Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Patio
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,510 kg
- Total høyde: 118 mm
- Total lengde: 150 mm
- Total bredde: 173 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lyskilde tilsvarende tradisjonell lyspære på: 58
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 800 lm
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: varmhvit
- Strømnett: 50 Hz
- Energiklassen til inkludert lyskilde: Innebygd LED-pære
- Lyspære følger med: 8 W
- IP-klasse: IP44 | Ledningsbeskyttet og sprutsikker
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Antall lyskilder: 1



Utgivelsesdato: 2025-11-01
Versjon: 0.1014

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com